



Art.-Nr.: 10.01.38.10069



FA-Mi SVK 442 3R18 O20

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de matière	Mousse ouverte, hauteur 20 mm
Fonction	intelligent
Longueur L	442,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Type de vanne	Clapet à bille
Force d'aspiration à -250 mbar	550,00 N
Arrangement des cellules d'aspiration	3 rangs, 18 mm



Données de construction FA-Mi SVK 442 3R18 O20

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	402,00 mm
Longueur L	442,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H1	112,00 mm
Hauteur H2	20,00 mm
Hauteur H	70,00 mm
Diamètre extérieur D	32,00 mm
Diamètre nominal dn	12,00 mm
Longueur L3	134,30 mm
Espacement des trous Y1	90,0 mm
Type de vanne	Clapet à bille



Art.-Nr.: 10.01.38.10069

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Poids propre	2,500 kg
Type de matière	Mousse ouverte, hauteur 20 mm
Nombre de cellules d'aspiration	65
Fonction	intelligent
Pression de service optimale	5,00 bar
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Tension	24V - DC
Connexion électrique	Douille M12, 5 pol
Élément d'étanchéité	Mousse d'étanch
Force d'aspiration à -250 mbar	550,00 N
Arrangement des cellules d'aspiration	3 rangs, 18 mm

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.38.10069

**Données de commande accessoires 10.01.38.10069**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces de fixation	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN	10.01.38.09689
Jeu de pièces de fixation	SET FA-X/FA-M	10.01.38.09732
Module d' embase	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M	10.01.38.09734
Module d' embase	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M	10.01.38.10701
Suspension, souple	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Suspension, rigide	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Embase	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M	10.01.38.09746
Embase	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M	10.01.38.09733
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Répartiteur de branchement	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.03490

**Données de commande pièce de rechange 10.01.38.10069**

Typ		Nombre d'article
Bille	KUG 5.2 5401 CR-ST G100	10.02.02.02414
Cadre d'étanchéité	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc	10.01.38.08523


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10069

Système de préh. par le vide FA-M

FA-Mi SVK 442 3R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.38.10069



Données de commande pièces d'usure 10.01.38.10069

Typ		Nombre d'article
Pl. étan. (FXP-i/FMP-i/FA-X/FA-M)	DI-PL 442x128 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.38.07232



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10069