


FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P


Art.-Nr.: 10.01.38.10070



FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Dati tecnici

Attributo	Valore
Funzione	basic
Lunghezza L	442,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Tipo ventosa	Ventose a soffiello SPB2
Diametro Ds	40,0 mm
Tipo di valvola	Valvole di esclusione
Forma	Push In
Forza di presa a -250 mbar	240,00 N
Disposizione celle di aspirazione	3 file, 54 mm



Dati di costruzione FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	402,00 mm
Lunghezza L	442,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H1	147,00 mm
Altezza H2	55,00 mm
Altezza H	105,00 mm
Diametro esterno D	32,00 mm
Diametro nominale dn	12,00 mm
Tipo ventosa	Ventose a soffiello SPB2
Diametro Ds	40,0 mm
Lunghezza L3	134,30 mm
Griglia forata Y1	90,0 mm
Tipo di valvola	Valvole di esclusione



Art.-Nr.: 10.01.38.10070

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	2,600 kg
Numero di celle di aspirazione	22
Funzione	basic
Pressione di esercizio ottimale	5,00 bar
Valvola di controllo	Aperto senza corrente
Forma	Push In
Forza di presa a -250 mbar	240,00 N
Disposizione celle di aspirazione	3 file, 54 mm

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.38.10070

**Dati di ordinazione accessori 10.01.38.10070**

Typ		Numero articolo
Kit pezzi di fissaggio	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN	10.01.38.09689
Kit pezzi di fissaggio	SET FA-X/FA-M	10.01.38.09732
Modulo flangiata	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M	10.01.38.09734
Modulo flangiata	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M	10.01.38.10701
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Sospensione, rigida	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Piastra flangiata	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M	10.01.38.09746
Piastra flangiata	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M	10.01.38.09733

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.38.10070**

Typ		Numero articolo
Sfera	KUG 5.2 5401 CR-ST G100	10.02.02.02414
Bordi di tenuta	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc	10.01.38.08523
Manometro per vuoto	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046



Sist. di presa per aree a vuoto FA-M

FA-Mb SVK 442 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10070



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.38.10070

Typ		Numero articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10070