




FA-Mi SVK 442 3R54 SPB2-40P

## Dati tecnici

| Attributo                         | Valore                   |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Funzione                          | intelligent              |
| Lunghezza L                       | 442,00 mm                |
| Larghezza B                       | 130,00 mm                |
| Tipo ventosa                      | Ventose a soffietto SPB2 |
| Diametro Ds                       | 40,0 mm                  |
| Tipo di valvola                   | Valvole di esclusione    |
| Forma                             | Push In                  |
| Forza di presa a -250 mbar        | 240,00 N                 |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 54 mm            |



Dati di costruzione FA-Mi SVK 442 3R54 SPB2-40P

## Dati di costruzione

| Attributo            | Valore                   |
|----------------------|--------------------------|
| Lunghezza L2         | 402,00 mm                |
| Lunghezza L          | 442,00 mm                |
| Larghezza B          | 130,00 mm                |
| Altezza H1           | 147,00 mm                |
| Altezza H2           | 55,00 mm                 |
| Altezza H            | 105,00 mm                |
| Diametro esterno D   | 32,00 mm                 |
| Diametro nominale dn | 12,00 mm                 |
| Tipo ventosa         | Ventose a soffietto SPB2 |
| Diametro Ds          | 40,0 mm                  |
| Lunghezza L3         | 134,30 mm                |
| Griglia forata Y1    | 90,0 mm                  |
| Tipo di valvola      | Valvole di esclusione    |

Art.-Nr.: 10.01.38.10072

**Dati tecnici**

| Attributo                         | Valore                |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Vacuostato in costruzione         | Interruttore PNP      |
| Peso                              | 3,000 kg              |
| Numero di celle di aspirazione    | 22                    |
| Funzione                          | intelligent           |
| Pressione di esercizio ottimale   | 5,00 bar              |
| Valvola di controllo              | Aperto senza corrente |
| Tensione                          | 24V - DC              |
| Collegamento elettrico            | Bussola M12, 5 pol    |
| Elemento di tenuta                | Ventose               |
| Forma                             | Push In               |
| Forza di presa a -250 mbar        | 240,00 N              |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 54 mm         |

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.38.10072](http://www.schmalz.com/10.01.38.10072)**Dati di ordinazione accessori 10.01.38.10072**

| Typ                          |                                  | Numero articolo |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Kit pezzi di fissaggio       | SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN          | 10.01.38.09689  |
| Kit pezzi di fissaggio       | SET FA-X/FA-M                    | 10.01.38.09732  |
| Modulo flangiata             | MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M       | 10.01.38.09734  |
| Modulo flangiata             | MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M     | 10.01.38.10701  |
| Sospensione, flessibile      | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05687  |
| Sospensione, rigida          | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809  |
| Flexolink                    | FLK G1/2-IG G1/2-AG              | 10.01.03.00175  |
| Piastra flangiata            | FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M   | 10.01.38.09746  |
| Piastra flangiata            | FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M     | 10.01.38.09733  |
| Cavo di connessione          | ASK B-M12-5 5000 K-5P            | 21.04.05.00080  |
| Cavo di connessione          | ASK B-M12-5 2000 S-M12-5         | 21.04.05.00211  |
| Distributore di collegamento | ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4     | 10.02.02.03490  |

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.38.10072**

| Typ             |                             | Numero articolo |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Sfera           | KUG 5.2 5401 CR-ST G100     | 10.02.02.02414  |
| Bordi di tenuta | DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc | 10.01.38.08523  |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10072](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10072)

Sist. di presa per aree a vuoto FA-M

## FA-Mi SVK 442 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10072



**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.38.10072**

| Typ                         |                 | Numero articolo |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Ventosa a soffietto (tondo) | SPB2 40 SI-55 P | 10.01.06.03126  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10072](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10072)