


Art.-Nr.: 10.01.38.10072




FA-Mi SVK 442 3R54 SPB2-40P

## Données techniques

| Attribut                              | Valeur                     |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Fonction                              | intelligent                |
| Longueur L                            | 442,00 mm                  |
| Largeur B                             | 130,00 mm                  |
| Type de ventouse                      | Ventouses à soufflets SPB2 |
| Diamètre Ds                           | 40,0 mm                    |
| Type de vanne                         | Clapet à bille             |
| Forme                                 | Clipsable                  |
| Force d'aspiration à -250 mbar        | 240,00 N                   |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 54 mm             |

## Données de construction

| Attribut                | Valeur                     |
|-------------------------|----------------------------|
| Longueur L2             | 402,00 mm                  |
| Longueur L              | 442,00 mm                  |
| Largeur B               | 130,00 mm                  |
| Hauteur H1              | 147,00 mm                  |
| Hauteur H2              | 55,00 mm                   |
| Hauteur H               | 105,00 mm                  |
| Diamètre extérieur D    | 32,00 mm                   |
| Diamètre nominal dn     | 12,00 mm                   |
| Type de ventouse        | Ventouses à soufflets SPB2 |
| Diamètre Ds             | 40,0 mm                    |
| Longueur L3             | 134,30 mm                  |
| Espacement des trous Y1 | 90,0 mm                    |
| Type de vanne           | Clapet à bille             |



Données de construction FA-Mi SVK 442 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10072

**Données techniques**

| Attribut                                     | Valeur               |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP       |
| Poids propre                                 | 3,000 kg             |
| Nombre de cellules d'aspiration              | 22                   |
| Fonction                                     | intelligent          |
| Pression de service optimale                 | 5,00 bar             |
| Vanne de commande                            | Sans courant, ouvert |
| Tension                                      | 24V - DC             |
| Connexion électrique                         | Douille M12, 5 pol   |
| Élément d'étanchéité                         | Ventouses            |
| Forme                                        | Clipsable            |
| Force d'aspiration à -250 mbar               | 240,00 N             |
| Arrangement des cellules d'aspiration        | 3 rangs, 54 mm       |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.38.10072](http://www.schmalz.com/10.01.38.10072)

**Données de commande accessoires 10.01.38.10072**

| Typ                        |                                  | Nombre d'article |
|----------------------------|----------------------------------|------------------|
| Jeu de pièces de fixation  | SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN          | 10.01.38.09689   |
| Jeu de pièces de fixation  | SET FA-X/FA-M                    | 10.01.38.09732   |
| Module d' embase           | MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M       | 10.01.38.09734   |
| Module d' embase           | MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M     | 10.01.38.10701   |
| Suspension, souple         | FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.05687   |
| Suspension, rigide         | FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.05809   |
| Flexolink                  | FLK G1/2-IG G1/2-AG              | 10.01.03.00175   |
| Embase                     | FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M   | 10.01.38.09746   |
| Embase                     | FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M     | 10.01.38.09733   |
| Câble de raccordement      | ASK B-M12-5 5000 K-5P            | 21.04.05.00080   |
| Câble de raccordement      | ASK B-M12-5 2000 S-M12-5         | 21.04.05.00211   |
| Répartiteur de branchement | ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4     | 10.02.02.03490   |

**Données de commande pièce de rechange 10.01.38.10072**

| Typ                |                             | Nombre d'article |
|--------------------|-----------------------------|------------------|
| Bille              | KUG 5.2 5401 CR-ST G100     | 10.02.02.02414   |
| Cadre d'étanchéité | DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc | 10.01.38.08523   |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10072](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10072)

Système de préh. par le vide FA-M

## FA-Mi SVK 442 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10072



Données de commande pièces d'usure 10.01.38.10072

| Typ                          |                 | Nombre d'article |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| Ventouse à soufflets (ronde) | SPB2 40 SI-55 P | 10.01.06.03126   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10072](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10072)