


FA-Mb SVK 1234 3R18 O20

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme türü	Sünger açık, yükseklik 20 mm
Uzunluk L	1.234,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Valf tipi	Çek valf
250 mbar'da emme kuvveti	1.640,00 N
Düzenleme emme hücreleri	3 sıra, 18 mm



Tasarım verileri FA-Mb SVK 1234 3R18 O20

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	1.194,00 mm
Uzunluk L	1.234,00 mm
Genişlik B	130,00 mm
Yükseklik H1	117,00 mm
Yükseklik H2	20,00 mm
Yükseklik H	70,00 mm
Dış çap D	60,00 mm
Uzunluk L3	134,30 mm
Delik aralığı Y1	90,0 mm
Valf tipi	Çek valf

Art.-Nr.: 10.01.38.10074

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	5,500 kg
Malzeme türü	Sünger açık, yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı	199
Optimum çalışma basıncı	5,00 bar
Kontrol Valfi	Normalde açık
Sızdırmazlık elemanı	Sealing foam
250 mbar'da emme kuvveti	1.640,00 N
Düzenleme emme hücreleri	3 sıra, 18 mm

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.38.10074**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.38.10074**

Typ	Ürün numarası
Montaj seti	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN
Montaj seti	SET FA-X/FA-M
Flanş modülü	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M
Flange module	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG
Flanş plakası	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M
Flanş plakası	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.38.10074**

Typ	Ürün numarası
Top	KUG 5.2 5401 CR-ST G100
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10074

vakumlu alan tutucu

FA-Mb SVK 1234 3R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.38.10074



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.38.10074

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık plakası (FX/FM)	DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
	10.01.38.07241



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10074