



Art.-Nr.: 10.01.38.10074



FA-Mb SVK 1234 3R18 O20

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de material	Esponja abierta, altura 20 mm
Función	basic
Longitud L	1.234,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Tipo de válvula	Válvula de flujo
Fuerza de aspiración a -250 mbar	1.640,00 N
Disposición de las células de succión	3 filas, 18 mm



Datos de diseño FA-Mb SVK 1234 3R18 O20

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	1.194,00 mm
Longitud L	1.234,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H1	117,00 mm
Altura H2	20,00 mm
Altura H	70,00 mm
Diámetro exterior D	60,00 mm
Longitud L3	134,30 mm
Cuadrícula de orificios Y1	90,0 mm
Tipo de válvula	Válvula de flujo



Art.-Nr.: 10.01.38.10074

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	5,500 kg
Tipo de material	Esponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración	199
Función	basic
Presión operativa óptima	5,00 bar
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Elemento de hermetizado	Espuma d sellado
Fuerza de aspiración a -250 mbar	1.640,00 N
Disposición de las células de succión	3 filas, 18 mm

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.38.10074

**Datos de pedido accesorios 10.01.38.10074**

Typ		Número de artículo
Kit de fijación	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN	10.01.38.09689
Kit de fijación	SET FA-X/FA-M	10.01.38.09732
Módulo de bridas	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M	10.01.38.09734
Módulo de bridas	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M	10.01.38.10701
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Suspensión, rígida	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Placa de bridas	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M	10.01.38.09746
Placa de bridas	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M	10.01.38.09733

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.38.10074**

Typ		Número de artículo
Esfera	KUG 5.2 5401 CR-ST G100	10.02.02.02414
Marco obturador	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc	10.01.38.08523
Manómetro de vacío	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046



Sistema de agarre por vacío FA-M

FA-Mb SVK 1234 3R18 O20



Art.-Nr.: 10.01.38.10074



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.38.10074

Typ		Número de artículo
Pl. hermet. (FXP-i/FMP-i/FA-X/FA-M)	DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.38.07241



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10074