



Art.-Nr.: 10.01.38.10080



FA-Mb SVK 1234 3R54 SPB2-40P

Données techniques

Attribut	Valeur
Fonction	basic
Longueur L	1.234,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Type de ventouse	Ventouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds	40,0 mm
Type de vanne	Clapet à bille
Forme	Clipsable
Force d'aspiration à -250 mbar	720,00 N
Arrangement des cellules d'aspiration	3 rangs, 54 mm



Données de construction FA-Mb SVK 1234 3R54 SPB2-40P

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	402,00 mm
Longueur L	1.234,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H1	152,00 mm
Hauteur H2	55,00 mm
Hauteur H	105,00 mm
Diamètre extérieur D	60,00 mm
Diamètre nominal dn	12,00 mm
Type de ventouse	Ventouses à soufflets SPB2
Diamètre Ds	40,0 mm
Longueur L3	134,30 mm
Espacement des trous Y1	90,0 mm
Type de vanne	Clapet à bille

Art.-Nr.: 10.01.38.10080

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	7,000 kg
Nombre de cellules d'aspiration	66
Fonction	basic
Pression de service optimale	5,00 bar
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Élément d'étanchéité	Ventouses
Forme	Clipsable
Force d'aspiration à -250 mbar	720,00 N
Arrangement des cellules d'aspiration	3 rangs, 54 mm

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.38.10080

**Données de commande accessoires 10.01.38.10080**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces de fixation	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN	10.01.38.09689
Jeu de pièces de fixation	SET FA-X/FA-M	10.01.38.09732
Module d' embase	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M	10.01.38.09734
Module d' embase	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M	10.01.38.10701
Suspension, souple	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Suspension, rigide	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Embase	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M	10.01.38.09746
Embase	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M	10.01.38.09733

**Données de commande pièce de rechange 10.01.38.10080**

Typ		Nombre d'article
Bille	KUG 5.2 5401 CR-ST G100	10.02.02.02414
Cadre d'étanchéité	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc	10.01.38.08523
Vacuomètre	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10080

Système de préh. par le vide FA-M

FA-Mb SVK 1234 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10080



Données de commande pièces d'usure 10.01.38.10080

Typ		Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10080