



Art.-Nr.: 10.01.38.10081



FA-Mc SVK 1234 3R54 SPB2-40P

Datos técnicos

Atributo	Valor
Función	controlled
Longitud L	1.234,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Modelo de ventosa	Ventosas de fuelle SPB2
Diámetro Ds	40,0 mm
Tipo de válvula	Válvula de flujo
Forma	Push In
Fuerza de aspiración a -250 mbar	720,00 N
Disposición de las células de succión	3 filas, 54 mm



Datos de diseño FA-Mc SVK 1234 3R54 SPB2-40P

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	402,00 mm
Longitud L	1.234,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H1	152,00 mm
Altura H2	55,00 mm
Altura H	105,00 mm
Diámetro exterior D	60,00 mm
Diámetro nominal dn	12,00 mm
Modelo de ventosa	Ventosas de fuelle SPB2
Diámetro Ds	40,0 mm
Longitud L3	134,30 mm
Cuadrícula de orificios Y1	90,0 mm
Tipo de válvula	Válvula de flujo



Art.-Nr.: 10.01.38.10081

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Vacuestato para la tipo de construcción	Conmutación PNP
Peso	7,500 kg
Número de células de aspiración	66
Función	controlled
Presión operativa óptima	5,00 bar
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Tensión	24V - DC
Conexión eléctrica	Hembrilla M12, 5 pol
Elemento de hermetizado	Ventosas
Forma	Push In
Fuerza de aspiración a -250 mbar	720,00 N
Disposición de las células de succión	3 filas, 54 mm

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.38.10081

**Datos de pedido accesorios 10.01.38.10081**

Typ		Número de artículo
Kit de fijación	SET FA-X/FA-M 4NUTSTEIN	10.01.38.09689
Kit de fijación	SET FA-X/FA-M	10.01.38.09732
Módulo de bridas	MOD-FLAN 120x120 FA-X/FA-M	10.01.38.09734
Módulo de bridas	MOD-FLAN 176.6x118 FA-X/FA-M	10.01.38.10701
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
Suspensión, rígida	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Placa de bridas	FLAN-PL 120x85x10 ST FA-X/FA-M	10.01.38.09746
Placa de bridas	FLAN-PL 120x120x10 FA-X/FA-M	10.01.38.09733
Cable de conexión	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Cable de conexión	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.38.10081**

Typ		Número de artículo
Esfera	KUG 5.2 5401 CR-ST G100	10.02.02.02414
Marco obturador	DI-RA 116.6x48.9 EPDM FA-Xc	10.01.38.08523
Manómetro de vacío	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10081

Sistema de agarre por vacío FA-M

FA-Mc SVK 1234 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.10081



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.38.10081

Typ		Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.38.10081