



FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

Alan tutucu sistemi FMHD, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	19.600 kg
Şekil bağlantı parçaları	Düz sütun, Ø 60
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 20 mm
Uzunluk L	1260.00 mm
Genişlik B	170.00 mm
Düzenleme emme hücreleri	2 sıra, 28 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	1267.80 mm
Uzunluk L2	75.00 mm
Uzunluk L	1260.00 mm
Genişlik B1	191.50 mm
Genişlik B2	175.50 mm
Genişlik B	170.00 mm
Yükseklik H1	158.70 mm
Yükseklik H2	20.00 mm
Yükseklik H	111.70 mm
Dış çap D	60.00 mm

Tasarım verileri FMHD 1260x170 2R28 O20 G60

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.40.00189



Art.-Nr.: 10.01.40.00189

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.40.00189**

Typ		Ürün numarası
Süspansiyon, sert	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07012
Süspansiyon, sert	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07013
Süspansiyon, sert	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07014
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07018
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07019
Süspansiyon, esnek	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07020
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Flanş plakası	FLAN-PL 160x120x10 FMHD	10.01.10.08805
Süspansiyon, tamir edilebilir	FST-C 100-HD1	10.01.20.01260
Flanş modülü	MOD-FLAN 157x120 FMHD	10.01.11.03187
Vacuum distribütör	VTR-SL 3x RST60	10.01.10.02779
Vakum dağıtıcı	VTR-SL 4x RST60	10.01.10.03196
Vakum dağıtıcı	VTR-SL 5x RST60	10.01.10.03066
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M12-4	10.06.02.00580
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-4 5000 K-4P	21.04.05.00263
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Vakum sensörü(inst)	VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ	10.01.22.04338
Kayar blok	NUT-STEI 55x20 M3-IG	10.01.21.04651



Art.-Nr.: 10.01.40.00189

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.40.00189**

Typ		Ürün numarası
Sızdırmazlık plakası (FMHD)	DI-PL 1213.4x125 2R28 O04 KE	10.01.40.00103
Sızdırmazlık plakası (FMHD)	DI-PL 1214x168 2R28 O20 KE	10.01.40.01002
Muhafaza kapağı (küp şekilli-inst.)	GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD	10.01.40.00021
Muhafaza kapağı (küp şekilli-inst.)	GEH-DECK 170x22.5x91.7 IMP FMHD	10.01.40.00754
Muhafaza kapağı (küp şekilli-inst.)	GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD	10.01.40.00865
Form mührü	DI-FORM 168.2x85.7x2	10.01.40.00013
Solenoid valf	EMV 1.1 24V-DC 3/2 NC H	10.05.01.00277
Sızdırmazlık plakası (FMHD)	DI-PL 52.3x41.6 ZEL PU	10.01.40.00080
Muhafaza kapağı (küp şekilli-inst.)	GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD	10.01.40.00024
Muhafaza kapağı (küp şekilli-inst.)	GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD	10.01.40.00752
Form mührü	DI-FORM 168.2x85.9x2	10.01.40.00014
Silindir (inst.)	ZYL KURZ-ZYL 40x15 FMHD	10.01.40.00161
Silindir (inst.)	ZYL KOMP-ZYL 40x15 FMHD	10.01.40.00800
Sızdırmazlık plakası (FMHD)	DI-PL 91x114 ZEL PU	10.01.40.00150
Sızdırmazlık plakası (FMHD)	DI-PL 120x84 ZEL PU	10.01.40.00797
Form mührü	DI-FORM 88x88x2	10.01.40.00017
Sızdırmazlık plakası (FMHD)	DI-PL 82.6x82.6 ZEL PU	10.01.40.00799
Montaj seti	SET FLGR	10.01.40.00023
Vakum manometresi	VAM 40 V DR BAR	10.01.40.00094
Hızlı egzoz valfi	SEV 4/2	10.05.03.00321
Top	KUG 8.2 5401 A2 G100	10.01.40.00102
Maskeleme folyosu	MASK-FOL-3000x40x0.19-9.5-FMHD	10.01.40.00108
Sızdırmazlık halkası (f. vidalama)	DR M6 9.5/6.5x1 PA	10.07.08.00017
Kol	HUEL 10-6.2x7-FMHD	10.01.40.00151

