

Art.-Nr.: 10.01.40.00282




FMHD 1050x250 2R28 O20 G60

Le système de préhension de surface FMHD est livré en tant que produit prêt à être raccordé.

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	19,000 kg
Raccords de forme	Montant droit, Ø 60
Type de matière	Mousse O, Hauteur 20 mm
Longueur L	1.050,00 mm
Largeur B	250,00 mm
Arrangement des cellules d'aspiration	2 rangs, 28 mm



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	1.057,75 mm
Longueur L2	126,00 mm
Longueur L	1.050,00 mm
Largeur B1	250,00 mm
Largeur B2	175,50 mm
Largeur B	250,00 mm
Hauteur H1	163,70 mm
Hauteur H2	20,00 mm
Hauteur H	116,70 mm
Diamètre extérieur D	60,00 mm

Données de construction FMHD 1050x250 2R28 O20 G60



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.40.00282



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.40.00282

Art.-Nr.: 10.01.40.00282



Données de commande des accessoires 10.01.40.00282

Typ		num
Suspension, rigide	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07012
Suspension, rigide	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07013
Suspension, rigide	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07014
Suspension, souple	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07018
Suspension, souple	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07019
Suspension, souple	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07020
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Embase	FLAN-PL 160x120x10 FMHD	10.01.10.08805
Suspension, fixable	FST-C 100-HD1	10.01.20.01260
Module d' embase	MOD-FLAN 157x120 FMHD	10.01.11.03187
Répartiteur de vide	VTR-SL 3x RST60	10.01.10.02779
Répartiteur de vide	VTR-SL 4x RST60	10.01.10.03196
Répartiteur de vide	VTR-SL 5x RST60	10.01.10.03066
Vacuostats / pressostats	VSi V D M12-4	10.06.02.00580
Câble de raccordement	ASK B-M12-4 5000 K-4P	21.04.05.00263
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Vacuostat (mont)	VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ	10.01.22.04338
Coulisseaux	NUT-STEI 55x20 M3-IG	10.01.21.04651



Art.-Nr.: 10.01.40.00282

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.40.00282**

Typ		num
Plaque d'étanchéité (FMHD)	DI-PL 1003.4x168 2R28 O04 KE	10.01.40.00278
Plaque d'étanchéité (FMHD)	DI-PL 1003.4x125 2R28 O04 KE	10.01.40.00284
Plaque d'étanchéité (FMHD)	DI-PL 1004x250 2R28 O20	10.01.40.00279
Couvercle carter (rectang.-mont)	GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD	10.01.40.00021
Couvercle carter (rectang.-mont)	GEH-DECK 170x22.5x91.7 IMP FMHD	10.01.40.00754
Couvercle carter (rectang.-mont)	GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD	10.01.40.00865
joint formee	DI-FORM 168.2x85.7x2	10.01.40.00013
Électrovanne	EMV 1.1 24V-DC 3/2 NC H	10.05.01.00277
Plaque d'étanchéité (FMHD)	DI-PL 52.3x41.6 ZEL PU	10.01.40.00080
Couvercle carter (rectang.-mont)	GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD	10.01.40.00024
Couvercle carter (rectang.-mont)	GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD	10.01.40.00752
joint formee	DI-FORM 168.2x85.9x2	10.01.40.00014
Cylindre (mont)	ZYL KURZ-ZYL 40x15 FMHD	10.01.40.00161
Cylindre (mont)	ZYL KOMP-ZYL 40x15 FMHD	10.01.40.00800
Plaque d'étanchéité (FMHD)	DI-PL 91x114 ZEL PU	10.01.40.00150
Plaque d'étanchéité (FMHD)	DI-PL 120x84 ZEL PU	10.01.40.00797
joint formee	DI-FORM 88x88x2	10.01.40.00017
Plaque d'étanchéité (FMHD)	DI-PL 82.6x82.6 ZEL PU	10.01.40.00799
Jeu de pièces de fixation	SET FLGR	10.01.40.00023
Vacuomètre	VAM 40 V DR BAR	10.01.40.00094
Soupape d'aération rapide	SEV 4/2	10.05.03.00321
Bille	KUG 8.2 5401 A2 G100	10.01.40.00102
feuille de masquage	MASK-FOL-3000x40x0.19-9.5-FMHD	10.01.40.00108
Bague d'étanchéité (p. l. vissage)	DR M6 9.5/6.5x1 PA	10.07.08.00017
Douille	HUEL 10-6.2x7-FMHD	10.01.40.00151

