

presa a vuoto ad area

FMHD 1050x170 2R28 O20 G60



Art.-Nr.: 10.01.40.00459




FMHD 1050x170 2R28 O20 G60

Il sistema di presa ad area FMHD viene fornito come prodotto pronto per il collegamento.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	16,700 kg
Raccordi di forma	Colonna diritta, Ø 60
Tipo di materiale	Gomma O, Altezza 20 mm
Lunghezza L	1.050,00 mm
Larghezza B	170,00 mm
Disposizione celle di aspirazione	2 file, 28 mm



Dati di costruzione FMHD 1050x170 2R28 O20 G60

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	1.057,80 mm
Lunghezza L2	126,00 mm
Lunghezza L	1.050,00 mm
Larghezza B1	191,50 mm
Larghezza B2	175,50 mm
Larghezza B	170,00 mm
Altezza H1	158,70 mm
Altezza H2	20,00 mm
Altezza H	111,70 mm
Diametro esterno D	60,00 mm



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.40.00459



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.40.00459

presa a vuoto ad area

FMHD 1050x170 2R28 O20 G60



Art.-Nr.: 10.01.40.00459



Ordinare gli accessori dati 10.01.40.00459

Typ		codice articolo
Sospensione, rigida	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07012
Sospensione, rigida	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07013
Sospensione, rigida	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07014
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07018
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07019
Sospensione, flessibile	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07020
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Piastra flangiata	FLAN-PL 160x120x10 FMHD	10.01.10.08805
Sospensione, risolvibile	FST-C 100-HD1	10.01.20.01260
Modulo flangiata	MOD-FLAN 157x120 FMHD	10.01.11.03187
Distributore per vuoto	VTR-SL 3x RST60	10.01.10.02779
Distributore per vuoto	VTR-SL 4x RST60	10.01.10.03196
Distributore per vuoto	VTR-SL 5x RST60	10.01.10.03066
Vacuostato/pressostato	VSi V D M12-4	10.06.02.00580
Cavo di connessione	ASK B-M12-4 5000 K-4P	21.04.05.00263
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Vacuostato (mont)	VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ	10.01.22.04338
Linguetta	NUT-STEI 55x20 M3-IG	10.01.21.04651



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.40.00459

presa a vuoto ad area

FMHD 1050x170 2R28 O20 G60



Art.-Nr.: 10.01.40.00459



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.40.00459

Typ		codice articolo
Piastra di tenuta (FMHD)	DI-PL 1003.4x125 2R28 O04 KE	10.01.40.00284
Piastra di tenuta (FMHD)	DI-PL 1004x168 2R28 O20 KE	10.01.40.00464
Coperchio alloggiamento (quadr.mont)	GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD	10.01.40.00021
Coperchio alloggiamento (quadr.mont)	GEH-DECK 170x22.5x91.7 IMP FMHD	10.01.40.00754
Coperchio alloggiamento (quadr.mont)	GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD	10.01.40.00865
Tenuta - forma particolari	DI-FORM 168.2x85.7x2	10.01.40.00013
Valvola elettromagnetica	EMV 1.1 24V-DC 3/2 NC H	10.05.01.00277
Piastra di tenuta (FMHD)	DI-PL 52.3x41.6 ZEL PU	10.01.40.00080
Coperchio alloggiamento (quadr.mont)	GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD	10.01.40.00024
Coperchio alloggiamento (quadr.mont)	GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD	10.01.40.00752
Tenuta - forma particolari	DI-FORM 168.2x85.9x2	10.01.40.00014
Cilindro (mont)	ZYL KURZ-ZYL 40x15 FMHD	10.01.40.00161
Cilindro (mont)	ZYL KOMP-ZYL 40x15 FMHD	10.01.40.00800
Piastra di tenuta (FMHD)	DI-PL 91x114 ZEL PU	10.01.40.00150
Piastra di tenuta (FMHD)	DI-PL 120x84 ZEL PU	10.01.40.00797
Tenuta - forma particolari	DI-FORM 88x88x2	10.01.40.00017
Piastra di tenuta (FMHD)	DI-PL 82.6x82.6 ZEL PU	10.01.40.00799
Kit pezzi di fissaggio	SET FLGR	10.01.40.00023
Manometro per vuoto	VAM 40 V DR BAR	10.01.40.00094
Valvola a sgancio rapido	SEV 4/2	10.05.03.00321
Sfera	KUG 8.2 5401 A2 G100	10.01.40.00102
Lamiera maschera	MASK-FOL-3000x40x0.19-9.5-FMHD	10.01.40.00108
Anello di tenuta (p. l'avvitamento)	DR M6 9.5/6.5x1 PA	10.07.08.00017
Bussola	HUEL 10-6.2x7-FMHD	10.01.40.00151



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.40.00459