

Art.-Nr.: 10.01.40.00459



FMHD 1050x170 2R28 O20 G60


El sistema de planos aspirantes FMHD se suministra como un producto listo para conectar.

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	16,700 kg
Accesorios de forma	Columna recta, Ø 60
Tipo de material	Espuma O, Altura 20 mm
Longitud L	1.050,00 mm
Anchura B	170,00 mm
Disposición de las células de succión	2 filas, 28 mm

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	1.057,80 mm
Longitud L2	126,00 mm
Longitud L	1.050,00 mm
Anchura B1	191,50 mm
Anchura B2	175,50 mm
Anchura B	170,00 mm
Altura H1	158,70 mm
Altura H2	20,00 mm
Altura H	111,70 mm
Diámetro exterior D	60,00 mm



Datos de diseño FMHD 1050x170 2R28 O20 G60



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.40.00459


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.40.00459

Art.-Nr.: 10.01.40.00459

**Pedir accesorios de datos 10.01.40.00459**

Typ		n
Suspensión, rígida	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07012
Suspensión, rígida	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07013
Suspensión, rígida	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07014
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07018
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07019
Suspensión, flexibles	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07020
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Placa de bridas	FLAN-PL 160x120x10 FMHD	10.01.10.08805
Suspensión, fijable	FST-C 100-HD1	10.01.20.01260
Módulo de bridas	MOD-FLAN 157x120 FMHD	10.01.11.03187
Distribuidor de vacío	VTR-SL 3x RST60	10.01.10.02779
Distribuidor de vacío	VTR-SL 4x RST60	10.01.10.03196
Distribuidor de vacío	VTR-SL 5x RST60	10.01.10.03066
Vacue-/Presostatos	VSi V D M12-4	10.06.02.00580
Cable de conexión	ASK B-M12-4 5000 K-4P	21.04.05.00263
Cable de conexión	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Vacuestato (mont)	VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ	10.01.22.04338
Tuerca corredera	NUT-STEI 55x20 M3-IG	10.01.21.04651



garra de vacío

FMHD 1050x170 2R28 O20 G60



Art.-Nr.: 10.01.40.00459



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.40.00459

Typ		n
Placa hermetizante (FMHD)	DI-PL 1003.4x125 2R28 O04 KE	10.01.40.00284
Placa hermetizante (FMHD)	DI-PL 1004x168 2R28 O20 KE	10.01.40.00464
Tapa de la carcasa (paralelep.-mont)	GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD	10.01.40.00021
Tapa de la carcasa (paralelep.-mont)	GEH-DECK 170x22.5x91.7 IMP FMHD	10.01.40.00754
Tapa de la carcasa (paralelep.-mont)	GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD	10.01.40.00865
junta - forma especiales	DI-FORM 168.2x85.7x2	10.01.40.00013
Válvula electromagnética	EMV 1.1 24V-DC 3/2 NC H	10.05.01.00277
Placa hermetizante (FMHD)	DI-PL 52.3x41.6 ZEL PU	10.01.40.00080
Tapa de la carcasa (paralelep.-mont)	GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD	10.01.40.00024
Tapa de la carcasa (paralelep.-mont)	GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD	10.01.40.00752
junta - forma especiales	DI-FORM 168.2x85.9x2	10.01.40.00014
Cilindro (mont)	ZYL KURZ-ZYL 40x15 FMHD	10.01.40.00161
Cilindro (mont)	ZYL KOMP-ZYL 40x15 FMHD	10.01.40.00800
Placa hermetizante (FMHD)	DI-PL 91x114 ZEL PU	10.01.40.00150
Placa hermetizante (FMHD)	DI-PL 120x84 ZEL PU	10.01.40.00797
junta - forma especiales	DI-FORM 88x88x2	10.01.40.00017
Placa hermetizante (FMHD)	DI-PL 82.6x82.6 ZEL PU	10.01.40.00799
Kit de fijación	SET FLGR	10.01.40.00023
Manómetro de vacío	VAM 40 V DR BAR	10.01.40.00094
Válvula de cierre rápido	SEV 4/2	10.05.03.00321
Esfera	KUG 8.2 5401 A2 G100	10.01.40.00102
Chapa embellecedor	MASK-FOL-3000x40x0.19-9.5-FMHD	10.01.40.00108
Junta anular (p. atornillar)	DR M6 9.5/6.5x1 PA	10.07.08.00017
Casquillo	HUEL 10-6.2x7-FMHD	10.01.40.00151



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.40.00459