

Art.-Nr.: 10.01.40.00459




FMHD 1050x170 2R28 O20 G60

Le système de préhension de surface FMHD est livré en tant que produit prêt à être raccordé.

## Données techniques

| Attribut                              | Valeur                  |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Poids propre                          | 16,700 kg               |
| Raccords de forme                     | Montant droit, Ø 60     |
| Type de matière                       | Mousse O, Hauteur 20 mm |
| Longueur L                            | 1.050,00 mm             |
| Largeur B                             | 170,00 mm               |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 2 rangs, 28 mm          |



## Données de construction

| Attribut             | Valeur      |
|----------------------|-------------|
| Longueur L1          | 1.057,80 mm |
| Longueur L2          | 126,00 mm   |
| Longueur L           | 1.050,00 mm |
| Largeur B1           | 191,50 mm   |
| Largeur B2           | 175,50 mm   |
| Largeur B            | 170,00 mm   |
| Hauteur H1           | 158,70 mm   |
| Hauteur H2           | 20,00 mm    |
| Hauteur H            | 111,70 mm   |
| Diamètre extérieur D | 60,00 mm    |

Données de construction FMHD 1050x170 2R28 O20 G60



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.40.00459](http://www.schmalz.com/10.01.40.00459)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.40.00459](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.40.00459)

Art.-Nr.: 10.01.40.00459



## Données de commande des accessoires 10.01.40.00459

| Typ                      |                                  | num            |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| Suspension, rigide       | FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.07012 |
| Suspension, rigide       | FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.07013 |
| Suspension, rigide       | FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG | 10.01.10.07014 |
| Suspension, souple       | FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.07018 |
| Suspension, souple       | FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.07019 |
| Suspension, souple       | FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG  | 10.01.10.07020 |
| Flexolink                | FLK G1/2-IG G1/2-AG              | 10.01.03.00175 |
| Flexolink                | FLK G1/2-IG G1/2-AG V            | 10.01.03.00207 |
| Embase                   | FLAN-PL 160x120x10 FMHD          | 10.01.10.08805 |
| Suspension, fixable      | FST-C 100-HD1                    | 10.01.20.01260 |
| Module d' embase         | MOD-FLAN 157x120 FMHD            | 10.01.11.03187 |
| Répartiteur de vide      | VTR-SL 3x RST60                  | 10.01.10.02779 |
| Répartiteur de vide      | VTR-SL 4x RST60                  | 10.01.10.03196 |
| Répartiteur de vide      | VTR-SL 5x RST60                  | 10.01.10.03066 |
| Vacuostats / pressostats | VSi V D M12-4                    | 10.06.02.00580 |
| Câble de raccordement    | ASK B-M12-4 5000 K-4P            | 21.04.05.00263 |
| Câble de raccordement    | ASK B-M12-5 5000 K-5P            | 21.04.05.00080 |
| Vacuostat (mont)         | VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ       | 10.01.22.04338 |
| Coulisseaux              | NUT-STEI 55x20 M3-IG             | 10.01.21.04651 |



Art.-Nr.: 10.01.40.00459


**Données de commande des pièces de rechange 10.01.40.00459**

| Typ                                |                                 | num            |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Plaque d'étanchéité (FMHD)         | DI-PL 1003.4x125 2R28 O04 KE    | 10.01.40.00284 |
| Plaque d'étanchéité (FMHD)         | DI-PL 1004x168 2R28 O20 KE      | 10.01.40.00464 |
| Couvercle carter (rectang.-mont)   | GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD  | 10.01.40.00021 |
| Couvercle carter (rectang.-mont)   | GEH-DECK 170x22.5x91.7 IMP FMHD | 10.01.40.00754 |
| Couvercle carter (rectang.-mont)   | GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD  | 10.01.40.00865 |
| joint formee                       | DI-FORM 168.2x85.7x2            | 10.01.40.00013 |
| Électrovanne                       | EMV 1.1 24V-DC 3/2 NC H         | 10.05.01.00277 |
| Plaque d'étanchéité (FMHD)         | DI-PL 52.3x41.6 ZEL PU          | 10.01.40.00080 |
| Couvercle carter (rectang.-mont)   | GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD     | 10.01.40.00024 |
| Couvercle carter (rectang.-mont)   | GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD     | 10.01.40.00752 |
| joint formee                       | DI-FORM 168.2x85.9x2            | 10.01.40.00014 |
| Cylindre (mont)                    | ZYL KURZ-ZYL 40x15 FMHD         | 10.01.40.00161 |
| Cylindre (mont)                    | ZYL KOMP-ZYL 40x15 FMHD         | 10.01.40.00800 |
| Plaque d'étanchéité (FMHD)         | DI-PL 91x114 ZEL PU             | 10.01.40.00150 |
| Plaque d'étanchéité (FMHD)         | DI-PL 120x84 ZEL PU             | 10.01.40.00797 |
| joint formee                       | DI-FORM 88x88x2                 | 10.01.40.00017 |
| Plaque d'étanchéité (FMHD)         | DI-PL 82.6x82.6 ZEL PU          | 10.01.40.00799 |
| Jeu de pièces de fixation          | SET FLGR                        | 10.01.40.00023 |
| Vacuomètre                         | VAM 40 V DR BAR                 | 10.01.40.00094 |
| Soupape d'aération rapide          | SEV 4/2                         | 10.05.03.00321 |
| Bille                              | KUG 8.2 5401 A2 G100            | 10.01.40.00102 |
| feuille de masquage                | MASK-FOL-3000x40x0.19-9.5-FMHD  | 10.01.40.00108 |
| Bague d'étanchéité (p. l. vissage) | DR M6 9.5/6.5x1 PA              | 10.07.08.00017 |
| Douille                            | HUEL 10-6.2x7-FMHD              | 10.01.40.00151 |

