

Art.-Nr.: 10.01.41.00017

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Bağlantı	M4-F
Yükseklik H1	71.80 mm
Dmk	30.0 mm
Vantuz tipi	Körüklü vantuzlar SAB
Fonksiyon vantuz	Merkezi sabit pimler
Malzeme	NBR
Malzeme iş parçası desteği	NBR
Çalışma alanı [mm]	60.7 ... 66.5

SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

Vantuzlu Ayarlı Dengeleyici SSCB monte edilmiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Alüminyumdan yapılmış Vantuzlu Ayarlı Dengeleyici SSCB; konumlandırma pimleri ile
- Vantuzlar FSG-VU1 veya SAB-NBR

Mevcut yedek parçalar: Vantuzlar (yedek parça seti), kapak kapağı



Tasarım verileri SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H1	71.80 mm
Dış çap D1	66.0 mm
Dış G1	M4-F
Dış G2	M3-M
Dmk	30.0 mm
Strok Z	8.00 mm
Çalışma yüksekliği EH (dak)	60.70 mm
Çalışma yüksekliği EH (maks.)	66.50 mm
Emme stroku Zs	5.8 mm



Art.-Nr.: 10.01.41.00017



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliğı [Shore A]	60.0 Shore A
Ağırlık	200.0 g
Boyut	22.00



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.41.00017

