3D柔性真空抓手SSCB

SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

Art.-Nr.: 10.01.41.00017



SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR


柔性真空抓手SSCB经装配成一体后供货。配送包含：

- 铝制柔性真空抓手 ；带定位销
- 真空吸盘 FSG0VU1或者SAB-NBR

可用备件：吸盘 (备件套装)，保护盖

技术的数据

属性	价值
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
连接	M4-F
高度 H1	71.80 mm
Dmk	30.0 mm
吸盘胶皮类型	波纹吸盘 SAB
功能抽吸吸盘胶皮	中心化固定引脚
材料	NBR
材料工件支持	NBR
工作区域[毫米]	60.7 ... 66.5



设计参数 SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

设计参数

属性	价值
高度 H1	71.80 mm
外部直径 D1	66.0 mm
螺纹 G1	M4-F
螺纹 G2	M3-M
Dmk	30.0 mm
吸盘行程 Z	8.00 mm
操作高度 EH（min.）	60.70 mm
操作高度 EH（max.）	66.50 mm
吸盘行程 Zs	5.8 mm

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

3D柔性真空抓手SSCB

SSCB-30 60.7-66.5 ZP M4-IG SAB-NBR

Art.-Nr.: 10.01.41.00017

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
重量	200.00 g
尺寸	22.00

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.41.00017**

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn