

Ventosa a soffiETTO (tonda)

## SAXB 50 ED-85 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.42.00008




### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Misura                          | 50,00        |
| Numero di pieghe                | 1,5          |
| Connessione                     | G3/8-IG      |
| Materiale del nipplo            | Alluminio    |

SAXB 50 ED-85 G3/8-IG

La ventosa a soffiETTO SAXB, disponibile in vari diametri, è fornita con un nipplo di collegamento sovrastampato ad incastro.



### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 36,90 mm |
| Diametro esterno D1             | 43,2 mm  |
| Diametro nominale dn            | 6,10 mm  |
| Filettatura G1                  | G3/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 13,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 22,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 11,6 mm  |
| Diametro Ds                     | 49,6 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 55,0 mm  |

Dati di costruzione SAXB 50 ED-85 G3/8-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00008](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00008)

Art.-Nr.: 10.01.42.00008

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Elastodur ED           |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 85,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 22,0 mm                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 58,00 N                |
| Peso                                       | 26,4 g                 |
| Forza laterale                             | 78,0 N                 |
| Forza laterale superficie oleosa           | 67,0 N                 |
| Volume                                     | 18,900 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 50,00                  |
| Numero di pieghe                           | 1,5                    |
| Connessione                                | G3/8" -IG              |
| Famiglia di prodotti                       | SAXB                   |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.42.00008](http://www.schmalz.com/10.01.42.00008)

