

Ventouse à soufflets (rondes)

SAXB 80 ED-85 RA




Art.-Nr.: 10.01.42.00017



SAXB 80 ED-85 RA

La ventouse à soufflet SAXB, disponible en différents diamètres, est fournie avec un embout de raccordement thermoformé positif.



Données de construction SAXB 80 ED-85 RA

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	80,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	RA
Matière de l'insert	Aluminium

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	54,70 mm
Diamètre extérieur D1	54,1 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	22,2 mm
Diamètre Ds	81,0 mm
Longueur L4	31,80 mm
Diamètre Dmax(S)	91,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00017

Art.-Nr.: 10.01.42.00017

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	32,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	150,00 N
Poids propre	54,20 g
Force latérale	176,0 N
Force latérale surface huileuse	155,0 N
Volume	70,700 cm ³
Taille	80,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	Adapt. rectangu.
Famille de produits	SAXB

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.42.00017

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00017