

Ventosa a soffiETTO (tonda)


## SAXB 60 ED-85 M16-AG

Art.-Nr.: 10.01.42.00024



SAXB 60 ED-85 M16-AG

La ventosa a soffiETTO SAXB, disponibile in vari diametri, è fornita con un nipplo di collegamento sovrastampato ad incastro.



Dati di costruzione SAXB 60 ED-85 M16-AG

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Misura                          | 60,00        |
| Numero di pieghe                | 1,5          |
| Connessione                     | M16-AG       |
| Materiale del nipplo            | Alluminio    |

### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 41,30 mm |
| Diametro esterno D1             | 49,4 mm  |
| Filettatura G1                  | M16-AG   |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 11,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 22,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 14,5 mm  |
| Diametro Ds                     | 59,6 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 66,0 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00024](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00024)

Art.-Nr.: 10.01.42.00024

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Elastodur ED           |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 85,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 30,0 mm                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 90,00 N                |
| Peso                                       | 41,6 g                 |
| Forza laterale                             | 105,0 N                |
| Forza laterale superficie oleosa           | 81,0 N                 |
| Volume                                     | 31,900 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 60,00                  |
| Numero di pieghe                           | 1,5                    |
| Connessione                                | M16-AG                 |
| Famiglia di prodotti                       | SAXB                   |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.42.00024](http://www.schmalz.com/10.01.42.00024)

