




SAXB 20 ED-85 NPT3/8-IG

La ventosa de fuelle SAXB, disponible en varios diámetros, se suministra con una boquilla de conexión moldeada.

## Datos técnicos

| Atributo                      | Valor        |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Tamaño                        | 20,00        |
| Número de pliegues            | 1,5          |
| Conexión                      | NPT3/8-IG    |
| Material de la boquilla       | Latón        |



Datos de diseño SAXB 20 ED-85 NPT3/8-IG

## Datos de diseño

| Atributo               | Valor       |
|------------------------|-------------|
| Altura H               | 41,00 mm    |
| Diámetro exterior D1   | 20,6 mm     |
| Diámetro nominal dn    | 4,10 mm     |
| Rosca G1               | NPT3/8" -HE |
| Longitud de rosca LG1  | 9,5 mm      |
| Tamaño de la llave SW1 | 17,0 mm     |
| Recorrido de resorte Z | 5,8 mm      |
| Diámetro Ds            | 20,4 mm     |
| Diámetro Dmax(S)       | 23,5 mm     |

Art.-Nr.: 10.01.42.00031

**Datos técnicos**

| Atributo                                            | Valor                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa                                 | Elastodur ED          |
| Dureza del material [Shore A]                       | 85,0 Shore A          |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4,0 mm                |
| Radio de la pieza mín. (convexo)                    | 8,0 mm                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 18,00 N               |
| Peso                                                | 43,7 g                |
| Fuerza lateral                                      | 13,0 N                |
| Fuerza lateral superficie aceitosa                  | 9,5 N                 |
| Volumen                                             | 1,900 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                                              | 20,00                 |
| Número de pliegues                                  | 1,5                   |
| Conexión                                            | NPT3/8-HE             |
| Familia de productos                                | SAXB                  |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.42.00031](http://www.schmalz.com/10.01.42.00031)


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00031](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00031)