

Art.-Nr.: 10.01.42.00040




SAXB 40 ED-85 G1/4-AG

La ventouse à soufflet SAXB, disponible en différents diamètres, est fournie avec un embout de raccordement thermoformé positif.

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G1/4-AG
Matière de l'insert	Aluminium



Données de construction SAXB 40 ED-85 G1/4-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	28,80 mm
Diamètre extérieur D1	33,8 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	9,8 mm
Diamètre Ds	39,4 mm
Diamètre Dmax(S)	44,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.42.00040

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	18,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	42,00 N
Poids propre	16,60 g
Force latérale	45,0 N
Force latérale surface huileuse	37,0 N
Volume	8,700 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	G1/4"-M
Famille de produits	SAXB

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.42.00040

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00040