

Ventouse à soufflets (rondes)

SAXB 40 ED-85 RA



Art.-Nr.: 10.01.42.00045




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	1,5
Connexion	RA
Matière de l'insert	Aluminium

SAXB 40 ED-85 RA

La ventouse à soufflet SAXB, disponible en différents diamètres, est fournie avec un embout de raccordement thermoformé positif.



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	35,50 mm
Diamètre extérieur D1	33,8 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	9,8 mm
Diamètre Ds	39,4 mm
Longueur L4	31,80 mm
Diamètre Dmax(S)	44,0 mm

Données de construction SAXB 40 ED-85 RA



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00045

Art.-Nr.: 10.01.42.00045

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	18,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	42,00 N
Poids propre	27,0 g
Force latérale	45,0 N
Force latérale surface huileuse	37,0 N
Volume	8,700 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SAXB

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.42.00045

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00045