

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

SAXB 50 ED-85 M16-AG



Art.-Nr.: 10.01.42.00099




Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Boyut	50,00
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	M16-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SAXB 50 ED-85 M16-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan körüklü vantuz SAXB, pozitif olarak kalıplanmış bir bağlantı nipelini ile birlikte tedarik edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	36,90 mm
Dış çap D1	43,2 mm
Dış G1	M16-M
Dış uzunluğu LG1	11,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	11,6 mm
Çap Ds	49,6 mm
Çap Dmax(S)	55,0 mm

Tasarım verileri SAXB 50 ED-85 M16-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00099

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)
SAXB 50 ED-85 M16-AG



Art.-Nr.: 10.01.42.00099



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]	85,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	22,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	58,00 N
Ağırlık	37,40 g
Yanal kuvvet	78,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	67,0 N
Cilt	18,900 cm ³
Boyut	50,00
Körük Sayısı	1,5
Bağlantı	M16-M
Ürün ailesi	SAXB

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.42.00099



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.42.00099