

garra de vacío

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO




Art.-Nr.: 10.01.43.00001



FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

El sistema de planos aspirantes FXCB se suministra como producto listo para conectar.



Datos de diseño FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,1 mm
Vacuestato para la tipo de construcción	Conmutación PNP
Peso	2,000 kg
Diseño generador de vacío	Módulo eyector SEP
Función adicional plano aspirante	1x válvula de mando vacío / soplado
Longitud L	300,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H	131,40 mm
Disposición	3R18
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Tipo de válvula	Resistencia al flujo

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	331,00 mm
Longitud L2	99,00 mm
Longitud L	300,00 mm
Anchura B1	159,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H1	137,40 mm
Altura H2	20,00 mm
Altura H	131,40 mm
Diámetro nominal dn	10,00 mm
Longitud L3	102,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00001

Art.-Nr.: 10.01.43.00001

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	2,000 kg
Tipo de material	Esponja abierta, altura 20 mm
Número de células de aspiración	45
Capacidad de aspiración máx.	354,0 l/min

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.43.00001

**Datos de pedido accesorios 10.01.43.00001**

Typ		Número de artículo
Cable de conexión	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350
Distribuidor de conexiones	ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8	21.04.05.00361
Distribuidor de conexiones	ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8	21.04.05.00362
Cable de conexión	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.43.00001**

Typ		Número de artículo
Chapa embellecedor	MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR	10.01.11.03375
Placa hermetizante (FX/FM)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.11.03658
Silenciador (rectangular)	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005
Vacúe-/Presostatos	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Carcasa (geometría compleja)	GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB	10.01.43.00021

