


Art.-Nr.: 10.01.43.00016

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.1 mm
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Ağırlık	2.000 kg
Vakum jeneratörü tasarımı	Ejektör modülü SEP
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
Uzunluk L	300.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H	131.40 mm
Düzenleme	3R18
Kontrol Valfi	Normalde açık

FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

Geniş alanlı tutucu sistemi FXCB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	331.00 mm
Uzunluk L2	99.00 mm
Uzunluk L	300.00 mm
Genişlik B1	159.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	137.40 mm
Yükseklik H2	20.00 mm
Yükseklik H	131.40 mm
Nominal çap dn	10.00 mm
Uzunluk L3	102.00 mm

Tasarım verileri FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO



Art.-Nr.: 10.01.43.00016

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	2.000 kg
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı	45
Vakum debisi (maks.)	354.0 l/min
Ürün ailesi	FXCB
Yük kapasitesi (dikey)	80.0 N
Kaldırma kapasitesi (yatay)	350.0 N

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.43.00016**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.43.00016**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR
Distribütör	ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8
Distribütör	ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 5000 K-8P
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PU MI-TR

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.43.00016**

Typ	Ürün numarası
Maskeleme folyosu (yapıştırılmış)	MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR
Sızdırmazlık plakası (FX/FM)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE
Susturucu (küp şeklinde)	SD 97x34x20 FXCB
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4
Konut (karmaşık şekil)	GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMGB

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00016