


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.1 mm
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Ağırlık	1.350 kg
Ek fonksiyon alanı tutucu	Vakum ve basınç şalteri VSi
Uzunluk L	300.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H	131.40 mm
Düzenleme	3R18

FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Geniş alanlı tutucu sistemi FMCB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	331.00 mm
Uzunluk L2	99.00 mm
Uzunluk L	300.00 mm
Genişlik B1	159.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	137.40 mm
Yükseklik H2	20.00 mm
Yükseklik H	131.40 mm
Dış çap D	32.00 mm
Nominal çap dn	10.00 mm

Tasarım verileri FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi

Art.-Nr.: 10.01.43.00017

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	1.350 kg
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı	45
Ürün ailesi	FMCB
Yük kapasitesi (dikey)	80.0 N
Kaldırma kapasitesi (yatay)	350.0 N

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.43.00017**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.43.00017**

Typ		Ürün numarası
Vakum dağıtıcı	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350
Distribütör	ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8	21.04.05.00361
Distribütör	ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8	21.04.05.00362
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
Vakum hortumu (metre)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
Solenoid valf	EMVP 32 24V-DC 3/2 NO	10.05.02.00068
Vakum hortumu (metre)	VSL 71-60 PU-DS-AS TR HD	10.07.09.00065

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.43.00017**

Typ		Ürün numarası
Maskeleme folyosu (yapıştırılmış)	MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR	10.01.11.03375
Sızdırmazlık plakası (FX/FM)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE	10.01.11.03658
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Konut (karmaşık şekil)	GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCM	10.01.43.00021

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00017