

Art.-Nr.: 10.01.43.00064



ROB-SET FXCB UR O20

**Teknik veriler**


| Attribute             | Value                              |
|-----------------------|------------------------------------|
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama                    |
| Tip                   | 3,5,10,16                          |
| Kontrol Valfi için    | Normalde açık<br>Evrensel Robotlar |

FXCB robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Alan tutucu sistemi FXCB
- Flanş modülü MOD-FLAN (isteğe bağlı)
- Bağlantı kablosu ASK-B
- Yazılım içeren USB bellek (isteğe bağlı)

Mevcut yedek parçalar: flanş modülü MOD-FLAN (opsiyonel), bağlantı kablosu ASK-B, ön folyo MASK-FOL, solenoid valf EMV, sızdırmazlık plakası DI-PL, susturucu SD

Mevcut aksesuarlar: vakum / basınçlı hava hortumu VSL



Tasarım verileri ROB-SET FXCB UR O20

**Tasarım verileri**

| Attribute      | Value     |
|----------------|-----------|
| Uzunluk L1     | 331.00 mm |
| Uzunluk L2     | 99.00 mm  |
| Uzunluk L      | 300.00 mm |
| Genişlik B1    | 159.00 mm |
| Genişlik B     | 130.00 mm |
| Yükseklik H1   | 137.40 mm |
| Yükseklik H2   | 20.00 mm  |
| Yükseklik H    | 131.40 mm |
| Nominal çap dn | 10.00 mm  |
| Uzunluk L3     | 102.00 mm |



Art.-Nr.: 10.01.43.00064

**Teknik veriler**

| Attribute                   | Value                     |
|-----------------------------|---------------------------|
| Ağırlık                     | 2.000 kg                  |
| Malzeme türü                | Sünger O, Yükseklik 20 mm |
| Emme hücresi sayısı         | 45                        |
| Vakum debisi (maks.)        | 525.9 l/min               |
| Ürün ailesi                 | ROB-SET-FXCB              |
| Yük kapasitesi (dikey)      | 80.0 N                    |
| Kaldırma kapasitesi (yatay) | 350.0 N                   |
| için                        | Evrensel Robotlar         |

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.43.00064](http://www.schmalz.com/10.01.43.00064)

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.43.00064**

| Typ                               | Ürün numarası                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Maskeleme folyosu (yapıştırılmış) | MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR 10.01.11.03375      |
| Solenoid valf                     | EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC 10.01.11.03420  |
| Sızdırmazlık plakası (FX/FM)      | DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE 10.01.11.03658 |
| Susturucu (küp şeklinde)          | SD 97x34x20 FXCB 10.01.43.00005                  |
| Vakum/basınç anahtarı             | VSi V D M8-4 10.06.02.00577                      |

