


Art.-Nr.: 10.01.43.00070

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.5 mm
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Ağırlık	2.200 kg
Vakum jeneratörü tasarımı	Ejektör modülü SEP
Ek fonksiyon alanı tutucu	1x kontrol valfi vakum / üfleme
Uzunluk L	297.00 mm
Genişlik B	123.20 mm
Yükseklik H	158.00 mm
Düzenleme	3R54
Kontrol Valfi	Normalde açık

FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Geniş alanlı tutucu sistemi FXCB, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	331.00 mm
Uzunluk L2	114.40 mm
Uzunluk L	297.00 mm
Genişlik B1	159.00 mm
Genişlik B	123.20 mm
Yükseklik H1	164.00 mm
Yükseklik H2	47.00 mm
Yükseklik H	158.00 mm
Nominal çap dn	10.00 mm
Uzunluk L3	102.00 mm

Tasarım verileri FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO



FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Art.-Nr.: 10.01.43.00070

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	2.200 kg
Emme hücresi sayısı	15
Vakum debisi (maks.)	354.0 l/min
Ürün ailesi	FXCB
Yük kapasitesi (dikey)	80.0 N
Kaldırma kapasitesi (yatay)	350.0 N

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.43.00070**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.43.00070**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR	21.04.05.00350
Distribütör	ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8	21.04.05.00361
Distribütör	ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8	21.04.05.00362
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 5000 K-8P	21.04.05.00079
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.43.00070**

Typ		Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126
Akış direnci	SW 150 P 7.3	10.05.04.00093
Konut (karmaşık şekil)	GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB	10.01.43.00021
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Susturucu (küp şeklinde)	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00070