préhenseur de surface par le vide

# FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Art.-Nr.: 10.01.43.00072

FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de la buse | 1,5 mm |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
| Poids propre | 2,200 kg |
| Construction d'un générateur vide | Module d'éjecteur SEP |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Longueur L | 297,00 mm |
| Largeur B | 123,20 mm |
| Hauteur H | 158,00 mm |
| Arrangement | 3R54 |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |

Le système de préhension de surface FXCB est livré en tant que produit prêt à être raccordé.




Données de construction FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

## Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Longueur L1 | 331,00 mm |
| Longueur L2 | 114,40 mm |
| Longueur L | 297,00 mm |
| Largeur B1 | 159,00 mm |
| Largeur B | 123,20 mm |
| Hauteur H1 | 164,00 mm |
| Hauteur H2 | 47,00 mm |
| Hauteur H | 158,00 mm |
| Diamètre nominal dn | 10,00 mm |
| Longueur L3 | 102,00 mm |



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

préhenseur de surface par le vide

# FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO

Art.-Nr.: 10.01.43.00072

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 2,200 kg |
| Nombre de cellules d'aspiration | 15 |
| Capacité d'aspiration max. | 354,0 l/min |
| Famille de produits | FXCB |
| Capacité de charge (verticale) | 80,0 N |
| Capacité de levage (horizontale) | 350,0 N |

## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.43.00072**

## Données de commande des accessoires 10.01.43.00072

| Typ | | num |
|---|---|---|
| Câble de raccordement | ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR | 21.04.05.00350 |
| Répartiteur de branchement | ASV ECBPi WS-M8-3 WS-M8-8 | 21.04.05.00361 |
| Répartiteur de branchement | ASV ECBPi WS-M8-4 WS-M8-8 | 21.04.05.00362 |
| Câble de raccordement | ASK B-M12-8 5000 K-8P | 21.04.05.00079 |
| Flexible de vide (mètre) | VSL 10-7 PU MI-TR | 10.07.09.00084 |

## Données de commande des pièces de rechange 10.01.43.00072

| Typ | | num |
|---|---|---|
| Ventouse à soufflets (ronde) | SPB2 40 SI-55 P | 10.01.06.03126 |
| Résistance au flux | SW 150 P 7.3 | 10.05.04.00093 |
| Carter (géométrie complexe) | GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB | 10.01.43.00021 |
| Vacuostats / pressostats | VSi V D M8-4 | 10.06.02.00577 |
| Silencieux (rectangulaire) | SD 97x34x20 FXCB | 10.01.43.00005 |



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr