

ROB-SET FXCB TECHMAN O20

Art.-Nr.: 10.01.43.00119



ROB-SET FXCB TECHMAN O20

Teknik veriler


Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Tip	TM- und TM_S-Serie
Kontrol Valfi için	Normalde açık TECHMAN

FXCB robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Alan tutucu sistemi FXCB
- Flanş modülü MOD-FLAN (isteğe bağlı)
- Bağlantı kablosu ASK-B
- Yazılım içeren USB bellek (isteğe bağlı)

Mevcut yedek parçalar: flanş modülü MOD-FLAN (opsiyonel), bağlantı kablosu ASK-B, ön folyo MASK-FOL, solenoid valf EMV, sızdırmazlık plakası DI-PL, susturucu SD

Mevcut aksesuarlar: vakum / basınçlı hava hortumu VSL



Tasarım verileri ROB-SET FXCB TECHMAN O20

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	331.00 mm
Uzunluk L2	99.00 mm
Uzunluk L	300.00 mm
Genişlik B1	159.00 mm
Genişlik B2	45.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	168.90 mm
Yükseklik H2	20.00 mm
Yükseklik H	163.90 mm
Nominal çap dn	10.00 mm



ROB-SET FXCB TECHMAN O20

Art.-Nr.: 10.01.43.00119



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	2.000 kg
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı	45
Vakum debisi (maks.)	525.9 l/min
Ürün ailesi	ROB-SET-FXCB
Yük kapasitesi (dikey)	80.0 N
Kaldırma kapasitesi (yatay)	350.0 N
için	TECHMAN

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.43.00119



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.43.00119

Typ	Ürün numarası
Solenoid valf	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC
Susturucu (küp şeklinde)	SD 97x34x20 FXCB
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4
Sızdırmazlık plakası (FX/FM)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00119