

Art.-Nr.: 10.01.43.00132

**Données techniques**

| Attribut | Valeur |
|--|------------------------------------|
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
| Type | TM- und TM_S-Serie |
| Vanne de commande avec | Sans courant, ouvert |
| por | Préhenseur de surf FXCB TECHMAN |

ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

Le kit de préhension pour robot FXCB est livré non monté. Contenu de la livraison :

- Système de préhension de surface FXCB
- Module de liaison MOD-FLAN (en option)
- Câble de raccordement ASK-B
- Clé USB avec logiciel (en option)


Pièces de rechange disponibles : module de liaison MOD-FLAN (en option), câble de raccordement ASK-B, clinquant avant MASK-FOL, électrovanne EMV, plaque d'étanchéité DI-PL, silencieux SD

Accessoires disponibles : tuyau de vide / d'air comprimé VSL


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00132

1

Art.-Nr.: 10.01.43.00132

**Données de construction**

| Attribut | Valeur |
|---------------------|-----------|
| Longueur L1 | 331,00 mm |
| Longueur L2 | 114,40 mm |
| Longueur L | 297,00 mm |
| Largeur B1 | 159,00 mm |
| Largeur B2 | 45,00 mm |
| Largeur B | 123,20 mm |
| Hauteur H1 | 195,50 mm |
| Hauteur H2 | 47,00 mm |
| Hauteur H | 190,50 mm |
| Diamètre nominal dn | 10,00 mm |

Données de construction ROB-SET FXCB TECHMAN SPB2

**Données techniques**

| Attribut | Valeur |
|----------------------------------|--------------|
| Poids propre | 2,600 kg |
| Nombre de cellules d'aspiration | 15 |
| Capacité d'aspiration max. | 525,9 l/min |
| Famille de produits | ROB-SET-FXCB |
| Capacité de charge (verticale) | 80,0 N |
| Capacité de levage (horizontale) | 350,0 N |
| por | TECHMAN |

En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.43.00132


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00132

Art.-Nr.: 10.01.43.00132



Données de commande des pièces de rechange 10.01.43.00132

| Typ | | num |
|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Électrovanne | EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC | 10.01.11.03420 |
| Silencieux (rectangulaire) | SD 97x34x20 FXCB | 10.01.43.00005 |
| Vacuostats / pressostats | VSi V D M8-4 | 10.06.02.00577 |
| Ventouse à soufflets (ronde) | SPB2 40 SI-55 P | 10.01.06.03126 |

