

Art.-Nr.: 10.01.43.00149

**Teknik veriler**

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Tip	CRX
Kontrol Valfi için	Normalde açık
	FANUC


ROB-SET FXCB FANUC O20

FXCB robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Alan tutucu sistemi FXCB
- Flanş modülü MOD-FLAN (isteğe bağlı)
- Bağlantı kablosu ASK-B
- Yazılım içeren USB bellek (isteğe bağlı)

Mevcut yedek parçalar: flanş modülü MOD-FLAN (opsiyonel), bağlantı kablosu ASK-B, ön folyo MASK-FOL, solenoid valf EMV, sızdırmazlık plakası DI-PL, susturucu SD

Mevcut aksesuarlar: vakum / basınçlı hava hortumu VSL

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	331.00 mm
Uzunluk L2	99.00 mm
Uzunluk L	300.00 mm
Genişlik B1	159.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	137.40 mm
Yükseklik H2	20.00 mm
Yükseklik H	131.40 mm
Nominal çap dn	10.00 mm
Uzunluk L3	102.00 mm

Tasarım verileri ROB-SET FXCB FANUC O20

Art.-Nr.: 10.01.43.00149

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	2.000 kg
Malzeme türü	Foam O, Height 20 mm
Emme hücresi sayısı	45
Vakum debisi (maks.)	525.9 l/min
Ürün ailesi	ROB-SET-FXCB
Yük kapasitesi (dikey)	80.0 N
Kaldırma kapasitesi (yatay)	350.0 N
için	FANUC

The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.43.00149

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.43.00149**

Typ	Ürün numarası
Solenoid valf	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC
Susturucu (küp şeklinde)	SD 97x34x20 FXCB
Vakum/basınç anahtarı	VSİ V D M8-4
Sızdırmazlık plakası (FX/FM)	DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.43.00149