

Art.-Nr.: 10.01.44.00373

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,3 mm
Type de ventouse	SPB2
Poids propre	0,850 kg
Construction d'un générateur vide	Module d'éjecteur SEP
Nombre de cellules d'aspiration	22
Fonction	controlled
Longueur L	220,00 mm
Largeur B	80,00 mm
Hauteur H	84,70 mm
Nombre d'éjecteurs	3

FQE Xc 220x80 SW130 SPB2

Le préhenseur de surface FQE Xc est livrée prête à être raccordée. Des préhenseurs spécifiques aux clients sont disponibles sur demande.

Pièces de rechange disponibles : câble de raccordement, vacuomètre, pressostat et vacuostat, tuyau de vide, module d'éjecteur, restriction au flux, ventouse

Accessoires disponibles : câble de raccordement, tuyau de vide, vacuomètre, vacuostat/pressostat, Flexolink, joints sphériques, filtre à vide

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	220,00 mm
Largeur B	80,00 mm
Hauteur H1	130,30 mm
Hauteur H2	24,30 mm
Hauteur H	84,70 mm
Diamètre nominal dn	10,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	M5-F
Diamètre Ds	20,0 mm
Espacement des trous Y1	62,4 mm

Données de construction FQE Xc 220x80 SW130 SPB2



Art.-Nr.: 10.01.44.00373

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,3 mm
Type de ventouse	SPB2
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Poids propre	0,850 kg
Consommation d'air [l/min]	249,0 l/min
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.44.00373

**Données de commande des accessoires 10.01.44.00373**

Typ		num
Câble de raccordement	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Flexible de vide (mètre)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Flexible de vide (mètre)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Flexible de vide (mètre)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Flexible de vide (mètre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Flexible de vide (mètre)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038
Flexible de vide (mètre)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007
Vacuomètre	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vacuostats / pressostats	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Articulation rotule	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
Articulation rotule	KGL G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00111
Filtre à vide en cloche	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
Filtre à vide en cloche	VFT G3/4-IG 80	10.07.01.00128
Filtre à vide en cloche	VFT G3/8-IG 100	10.07.01.00123



Art.-Nr.: 10.01.44.00373



Données de commande des pièces de rechange 10.01.44.00373

Typ		num
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Câble de raccordement	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Vacuomètre	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vacuostats / pressostats	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Modules d'éjecteur	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Résistance au flux	SW 130 P 7.3	10.05.04.00092
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2 20 SI-40 P	10.01.06.03125
Flexible de vide (mètre)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Flexible de vide (mètre)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

