




FQE Xc 300x130 SW80 SPB2


Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0.8 mm
Vantuz tipi	SPB2
Ağırlık	1.310 kg
Vakum jeneratörü tasarımı	Ejektör modülü SEP
Emme hücresi sayısı	59
Fonksiyon	kontrollü
Uzunluk L	300.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H	88.10 mm
Ejektör sayısı	3

Alan tutucu FQE Xc, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir. Özelleştirilmiş tutucular istek üzerine temin edilebilir.

Mevcut yedek parçalar: bağlantı kablosu, vakum göstergesi, vakum sensörleri , vakum hortumu, ejektör modülü, akış kısıtlayıcı, vantuz

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, vakum hortumu, vakum göstergesi, vakum/basınç sensörleri, flexolink, bilyeli mafsallar, vakum filtresi



Tasarım verileri FQE Xc 300x130 SW80 SPB2

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	300.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	133.70 mm
Yükseklik H2	24.30 mm
Yükseklik H	88.10 mm
Nominal çap dn	10.00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	M5-F
Çap Ds	20.0 mm
Delik aralığı Y1	112.4 mm

Art.-Nr.: 10.01.44.00375

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	0.8 mm
Vantuz tipi	SPB2
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Ağırlık	1.310 kg
Hava tüketimi [l/dak]	249.0 l/min
Kontrol Valfi	Normalde açık

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.44.00375**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.44.00375**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Vakum hortumu (metre)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Vakum hortumu (metre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Vakum hortumu (metre)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038
Vakum hortumu (metre)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Bilyalı mafsal	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
Bilyalı mafsal	KGL G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00111
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/4-IG 80	10.07.01.00128
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 100	10.07.01.00123

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.44.00375

Art.-Nr.: 10.01.44.00375



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.44.00375

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Bağlantı kablosu	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Ejektör modülü	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Akış direnci	SW 130 P 7.3	10.05.04.00092
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB2 20 SI-40 P	10.01.06.03125
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.44.00375