


Art.-Nr.: 10.01.44.00437



FQE Xc 220x80 SW130 O20


Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,3 mm
Poids propre	0,810 kg
Construction d'un générateur vide	Module d'éjecteur SEP
Type de matière	Mousse O, Hauteur 20 mm
Nombre de cellules d'aspiration	24
Fonction	controlled
Longueur L	220,00 mm
Largeur B	80,00 mm
Hauteur H	80,40 mm
Nombre d'éjecteurs	3

Le préhenseur de surface FQE Xc est livrée prête à être raccordée. Des préhenseurs spécifiques aux clients sont disponibles sur demande.

Pièces de rechange disponibles : câble de raccordement, vacuomètre, pressostat et vacuostat, tuyau de vide, module d'éjecteur, restriction au flux, ventouse

Accessoires disponibles : câble de raccordement, tuyau de vide, vacuomètre, vacuostat/pressostat, Flexolink, joints sphériques, filtre à vide



Données de construction FQE Xc 220x80 SW130 O20

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	220,00 mm
Largeur B	80,00 mm
Hauteur H1	126,00 mm
Hauteur H2	20,00 mm
Hauteur H	80,40 mm
Diamètre nominal dn	10,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	M5-F
Taille du trou d3	4,0 mm
Espacement des trous Y1	62,4 mm



Art.-Nr.: 10.01.44.00437

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,3 mm
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur PNP
Poids propre	0,810 kg
Consommation d'air [l/min]	249,0 l/min
Type de matière	Mousse O, Hauteur 20 mm
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.44.00437

**Données de commande des accessoires 10.01.44.00437**

Typ		num
Câble de raccordement	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Flexible de vide (mètre)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Flexible de vide (mètre)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Flexible de vide (mètre)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Flexible de vide (mètre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Flexible de vide (mètre)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038
Flexible de vide (mètre)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007
Vacuomètre	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vacuostats / pressostats	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Articulation rotule	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
Articulation rotule	KGL G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00111
Filtre à vide en cloche	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
Filtre à vide en cloche	VFT G3/4-IG 80	10.07.01.00128
Filtre à vide en cloche	VFT G3/8-IG 100	10.07.01.00123



Art.-Nr.: 10.01.44.00437



Données de commande des pièces de rechange 10.01.44.00437

Typ		num
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Câble de raccordement	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Vacuomètre	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vacuostats / pressostats	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Modules d'éjecteur	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Flexible de vide (mètre)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Flexible de vide (mètre)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

