


Art.-Nr.: 10.01.44.00441

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nozul çapı	1.0 mm
Ağırlık	1.210 kg
Vakum jeneratörü tasarımı	Ejektör modülü SEP
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı	35
Fonksiyon	kontrollü
Uzunluk L	300.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H	73.80 mm
Ejektör sayısı	3

FQE Xc 300x130 SW100 O20

Alan tutucu FQE Xc, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir. Özelleştirilmiş tutucular istek üzerine temin edilebilir.

Mevcut yedek parçalar: bağlantı kablosu, vakum göstergesi, vakum sensörleri , vakum hortumu, ejektör modülü, akış kısıtlayıcı, vantuz

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, vakum hortumu, vakum göstergesi, vakum/basınç sensörleri, flexolink, bilyeli mafsallar, vakum filtresi

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	300.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	129.40 mm
Yükseklik H2	20.00 mm
Yükseklik H	73.80 mm
Nominal çap d1	20.00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	M5-F
Delik boyutu d3	4.0 mm
Delik aralığı Y1	112.4 mm

Tasarım verileri FQE Xc 300x130 SW100 O20



Art.-Nr.: 10.01.44.00441

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.0 mm
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Ağırlık	1.210 kg
Hava tüketimi [l/dak]	249.0 l/min
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 20 mm
Kontrol Valfi	Normalde açık

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.44.00441**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.44.00441**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Vakum hortumu (metre)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Vakum hortumu (metre)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Vakum hortumu (metre)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Vakum hortumu (metre)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038
Vakum hortumu (metre)	VSL 26-19 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00007
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Bilyalı mafsalsal	KGL G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00110
Bilyalı mafsalsal	KGL G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00111
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/4-IG 80	10.07.01.00128
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 100	10.07.01.00123

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.44.00441

Art.-Nr.: 10.01.44.00441



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.44.00441

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Bağlantı kablosu	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Vakum manometresi	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
Ejektör modülü	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

