

Art.-Nr.: 10.01.45.00001




SBPG X PSE 50 SVE

Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	0.720 kg
Vakum jeneratörü tasarımı	Dahili vakum üretimi
Uzunluk L	380.00 mm
Dmk	50.0 mm
Tip	50-4-M6
Tutucu çapı D (GR)	45.0 mm

Schmalz Bin-Picker SBPG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir ve aşağıdaki varyantlarda mevcuttur:

- Entegre pnömatik vakum üretimi ve döner modül ile
- Döndürme modülü olmadan entegre pnömatik vakum üretimi ile
- Döner modül ile harici vakum üretimi için
- Döner modül olmadan harici vakum üretimi için



Tasarım verileri SBPG X PSE 50 SVE

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	312.00 mm
Uzunluk L	380.00 mm
Genişlik B	67.00 mm
Nominal çap dn	8.00 mm
Dönme açısı W	135.0 °
Tutucu çapı D (GR)	45.0 mm
Uzunluk (döndürülmüş) L1 (SE)	294.00 mm
Genişlik döndürme ünitesi B (SE)	43.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.45.00001



Teknik veriler

Attribute	Value
Maks. vakum	600 mbar
Emme kuvveti (-600mbar)	20.00 N
Ses seviyesi emiş	77.0 dB(A)
Ağırlık	0.720 kg
Hava tüketimi [l/dak]	140.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	180.0 l/min



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.45.00001

Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.45.00001

Typ	Ürün numarası
Valf yapı grubu	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M
Valf yapı grubu	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M
Vantuz tutucusu	HTR-S UNI RA
Quick-change adapter	SWA 45 SBPG
Vantuz	RFBP 50 50 SPB2
Vantuz	RFBP 100 58 SPB2
Vantuz	RFBP 100 58 O10
Vantuz	RFBP 120 120 SPB2
Vantuz	RFBP 120 120 O10



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.45.00001

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (yuvarlak)	SVE 53 PU-55 G3/8-AG
Quick-change adapter	SWA P/Pu 45 SBPG
Vakum/basınç anahtarı	VSİ V D M8-4

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.45.00001