



SBPG-SET X QS 50

Teknik veriler


Attribute	Value
Ağırlık	0.560 kg
Vakum jeneratörü tasarımı	Dahili vakum üretimi
Ek fonksiyon alanı tutucu	Hızlı değiştirme sistemi
Uzunluk L	336.00 mm
Dmk	50.0 mm
ile	Quick Start System
Tutucu çapı D (GR)	45.0 mm

Schmalz Bin-Picker SBPG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir ve aşağıdaki varyantlarda mevcuttur:

- Entegre pnömatik vakum üretimi ve döner modül ile
- Döndürme modülü olmadan entegre pnömatik vakum üretimi ile
- Döner modül ile harici vakum üretimi için
- Döner modül olmadan harici vakum üretimi için

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	336.00 mm
Tutucu çapı D (GR)	45.0 mm



Tasarım verileri SBPG-SET X QS 50

Art.-Nr.: 10.01.45.00012



Teknik veriler

Attribute	Value
Maks. vakum	600 mbar
Emme kuvveti (-600mbar)	20.00 N
Ses seviyesi emiş	77.0 dB(A)
Ağırlık	0.560 kg
Hava tüketimi [l/dak]	140.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	180.0 l/min
ile	Quick Start System



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.45.00012

Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.45.00012

Typ	Ürün numarası
Valf yapı grubu	VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M
Valf yapı grubu	VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M
Vantuz tutucusu	HTR-S UNI RA
Quick-change adapter	SWA 45 SBPG
Vantuz	RFBP 50 50 SPB2
Vantuz	RFBP 100 58 SPB2
Vantuz	RFBP 100 58 O10
Vantuz	RFBP 120 120 SPB2
Vantuz	RFBP 120 120 O10



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.45.00012

Typ	Ürün numarası
Çan vantuz (yuvarlak)	SVE 53 PU-55 G3/8-AG
Quick-change adapter	SWA P/Pu 45 SBPG
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.45.00012