

узел клапана

VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M

Art.-Nr.: 10.01.45.00032



VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M

Технические данные

Attribute	Value
Вес	2.500 kg
Напряжение постоянного тока	24 В - постоянный ток
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	3,0 ... 10,0 бар
Длина L	1760.00 mm
Тип	1,8m

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	1760.00 mm

Конструктивные данные VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.45.00032



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.45.00032