

Art.-Nr.: 10.01.46.00105



Datos técnicos


Atributo	Valor
Peso	1,200 kg
Longitud L	352,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H	26,50 mm
Diámetro nominal dn	12,00 mm
Longitud L4	144,00 mm
Longitud L5	180,00 mm
Forma	1x zona pasiva / 1x zona de aspiración
Disposición de las células de succión	3 filas, 18 mm

FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ1

Los planos aspirantes FEL están disponibles como producto listo para su conexión. Se pueden solicitar garras personalizadas.

Repuestos disponibles: esponja hermetizante

Accesorios disponibles: tubo de vacío, sensor de vacío / presión, bielas elásticas, articulaciones esféricas, módulos de brida, generadores de vacío externos, filtros de vacío, válvulas, electroválvulas, vacuómetros



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	377,70 mm
Longitud L2	112,00 mm
Longitud L	352,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H1	31,30 mm
Altura H2	10,00 mm
Altura H	26,50 mm
Diámetro nominal dn	12,00 mm
Longitud L3	156,50 mm
Longitud L4	144,00 mm

Datos de diseño FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ1



Art.-Nr.: 10.01.46.00105

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	0,7 mm
Peso	1,200 kg
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar	112,0 l/min
Número de células de aspiración	28
Forma	1x zona pasiva / 1x zona de aspiración
Disposición de las células de succión	3 filas, 18 mm
Fuerza de aspiración a -300 mbar	150,00 N

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.46.00105

**Pedir accesorios de datos 10.01.46.00105**

Typ		n
Módulo de bridas	MOD-FLAN 130x90 FEL	10.01.46.00136
Válvula electromagnética	EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC	10.05.02.00143
Eyector compacto	SMPi 25 NO RD M12-5	10.02.02.03363
Cable de conexión	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Placa de conexión de aire comprimido	GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30	10.02.02.00917
Placa de conexión de aire comprimido	GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25	10.02.02.00918
Placa de conexión de aire comprimido	GP 4 SMP 15..20/SCP 20	10.02.02.00919
Tuerca corredera	NUT-STEI 11.5x8 M4-IG	25.09.06.00153
Tuerca corredera	NUT-STEI 17x10.6 M6-IG	25.09.06.00048

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.46.00105**

Typ		n
Placa hermetizante (FEL)	DI-PL 88.5x10 ZEL	10.01.46.00071
Casquillo	HUEL 5.4-3.4x4-FEL	10.01.46.00073
Cordón hermetizante	DI-SCHN 2.5 NBR-70	10.07.04.00166
Placa hermetizante	DI-PL 84.9x9.3 ZEL PU KE FEL	10.01.46.00043
Tornillo roscachapa (Para Aluminio)	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25	20.10.03.00008
Placa hermetizante (FEL)	DI-PL 195.5x128 3R18 LL-20x7 O10 PZ1	10.01.46.00106
Placa hermetizante (FEL)	DI-PL 156.5x128 P09	10.01.46.00107

