

presa a vuoto ad area

FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ2



Art.-Nr.: 10.01.46.00114



Dati tecnici


Attributo	Valore
Peso	1,200 kg
Lunghezza L	352,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H	26,50 mm
Diametro nominale dn	12,00 mm
Lunghezza L4	144,00 mm
Lunghezza L5	90,00 mm
Forma	1x zona passiva / 2x zona di aspirazione
Disposizione celle di aspirazione	3 file, 18 mm

FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ2

I sistemi di presa ad area FEL sono disponibili come prodotto finito per connessione. Su richiesta sono disponibili pinze di presa personalizzate.

Pezzi di ricambio disponibili: spugna di tenuta

Accessori disponibili: tubi flessibile a vuoto, vacuostati/pressostati, aste a molla, giunti sferico, moduli flangia, generatori di vuoto esterni, filtri per il vuoto, valvole, elettrovalvole, manometri per il vuoto



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	377,70 mm
Lunghezza L2	112,00 mm
Lunghezza L	352,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H1	31,30 mm
Altezza H2	10,00 mm
Altezza H	26,50 mm
Diametro nominale dn	12,00 mm
Lunghezza L3	156,50 mm
Lunghezza L4	144,00 mm

Dati di costruzione FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ2



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.46.00114

presa a vuoto ad area

FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ2



Art.-Nr.: 10.01.46.00114



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	0,7 mm
Peso	1,200 kg
Capacità di aspirazione richiesta per $p_u = -0,3$ bar	104,0 l/min
Numero di celle di aspirazione	26
Forma	1x zona passiva / 2x zona di aspirazione
Disposizione celle di aspirazione	3 file, 18 mm
Forza di presa a -300 mbar	140,00 N



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.46.00114



Ordinare gli accessori dati 10.01.46.00114

Typ		codice articolo
Modulo flangiata	MOD-FLAN 130x90 FEL	10.01.46.00136
Elettore compatto	SMPI 25 NO RD M12-5	10.02.02.03363
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Piastra di raccordo aria compressa	GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30	10.02.02.00917
Piastra di raccordo aria compressa	GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25	10.02.02.00918
Piastra di raccordo aria compressa	GP 4 SMP 15..20/SCP 20	10.02.02.00919
Linguetta	NUT-STEI 11.5x8 M4-IG	25.09.06.00153
Linguetta	NUT-STEI 17x10.6 M6-IG	25.09.06.00048



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.46.00114

Typ		codice articolo
Piastra di tenuta (FEL)	DI-PL 88.5x10 ZEL	10.01.46.00071
Bussola	HUEL 5.4-3.4x4-FEL	10.01.46.00073
Spago di tenuta	DI-SCHN 2.5 NBR-70	10.07.04.00166
Piastra di tenuta	DI-PL 84.9x9.3 ZEL PU KE FEL	10.01.46.00043
Vite a testa lenticolare	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25	20.10.03.00008
Piastra di tenuta (FEL)	DI-PL 195.5x128 3R18 LL-20x7 O10 PZ2	10.01.46.00115
Piastra di tenuta (FEL)	DI-PL 156.5x128 P09	10.01.46.00107



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.46.00114