

Art.-Nr.: 10.01.46.00124



FEL SW70 748 3R18 O10 G12 PZ4


## Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	2,400 kg
Longueur L	748,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H	26,50 mm
Diamètre nominal dn	12,00 mm
Longueur L4	144,00 mm
Longueur L5	144,00 mm
Forme	1x zone passive / 4x zone d'aspiration
Arrangement des cellules d'aspiration	3 rangs, 18 mm

Les systèmes de préhension de surface FEL sont livrés prêt à être raccordé. Des préhenseurs personnalisés sont disponibles sur demande.

Pièces de rechange disponibles : mousse d'étanchéité

Accessoires disponibles : tuyau à vide, capteur de vide / pression, tiges à ressorts, joints sphériques, modules de liaison, générateurs de vide externes, filtres à vide, vannes, électrovannes, manomètres à vide



Données de construction FEL SW70 748 3R18 O10 G12 PZ4

## Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	773,70 mm
Longueur L2	112,00 mm
Longueur L	748,00 mm
Largeur B	130,00 mm
Hauteur H1	31,30 mm
Hauteur H2	10,00 mm
Hauteur H	26,50 mm
Diamètre nominal dn	12,00 mm
Longueur L3	156,50 mm
Longueur L4	144,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.46.00124

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,7 mm
Poids propre	2,400 kg
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar	352,0 l/min
Nombre de cellules d'aspiration	88
Forme	1x zone passive / 4x zone d'aspiration
Arrangement des cellules d'aspiration	3 rangs, 18 mm
Force d'aspiration à -300 mbar	470,00 N

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.46.00124](http://www.schmalz.com/10.01.46.00124)

**Données de commande des accessoires 10.01.46.00124**

Typ		num
Module d' embase	MOD-FLAN 130x90 FEL	10.01.46.00136
Système Venturi compact	SMPi 25 NO RD M12-5	10.02.02.03363
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30	10.02.02.00917
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25	10.02.02.00918
Embase de raccord. de l'air comprimé	GP 4 SMP 15..20/SCP 20	10.02.02.00919
Coulisseaux	NUT-STEI 11.5x8 M4-IG	25.09.06.00153
Coulisseaux	NUT-STEI 17x10.6 M6-IG	25.09.06.00048

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.46.00124**

Typ		num
Plaque d'étanchéité (FEL)	DI-PL 88.5x10 ZEL	10.01.46.00071
Douille	HUEL 5.4-3.4x4-FEL	10.01.46.00073
Fil d'étanchéité	DI-SCHN 2.5 NBR-70	10.07.04.00166
Plaque d'étanchéité	DI-PL 84.9x9.3 ZEL PU KE FEL	10.01.46.00043
Vis à tête bombée	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25	20.10.03.00008
Plaque d'étanchéité (FEL)	DI-PL 591.5x128 3R18 LL-20x7 O10 PZ4	10.01.46.00125
Plaque d'étanchéité (FEL)	DI-PL 156.5x128 P09	10.01.46.00107

