


Art.-Nr.: 10.01.46.00124



FEL SW70 748 3R18 O10 G12 PZ4


Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	2,400 kg
Longitud L	748,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H	26,50 mm
Diámetro nominal dn	12,00 mm
Longitud L4	144,00 mm
Longitud L5	144,00 mm
Forma	1x zona pasiva / 4x zona de aspiración
Disposición de las células de succión	3 filas, 18 mm

Los planos aspirantes FEL están disponibles como producto listo para su conexión. Se pueden solicitar garras personalizadas.

Repuestos disponibles: esponja hermetizante

Accesorios disponibles: tubo de vacío, sensor de vacío / presión, bielas elásticas, articulaciones esféricas, módulos de brida, generadores de vacío externos, filtros de vacío, válvulas, electroválvulas, vacuómetros



Datos de diseño FEL SW70 748 3R18 O10 G12 PZ4

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	773,70 mm
Longitud L2	112,00 mm
Longitud L	748,00 mm
Anchura B	130,00 mm
Altura H1	31,30 mm
Altura H2	10,00 mm
Altura H	26,50 mm
Diámetro nominal dn	12,00 mm
Longitud L3	156,50 mm
Longitud L4	144,00 mm

garra de vacío

FEL SW70 748 3R18 O10 G12 PZ4



Art.-Nr.: 10.01.46.00124



Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	0,7 mm
Peso	2,400 kg
Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar	352,0 l/min
Número de células de aspiración	88
Forma	1x zona pasiva / 4x zona de aspiración
Disposición de las células de succión	3 filas, 18 mm
Fuerza de aspiración a -300 mbar	470,00 N



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.46.00124



Pedir accesorios de datos 10.01.46.00124

Typ		n
Módulo de bridas	MOD-FLAN 130x90 FEL	10.01.46.00136
Válvula electromagnética	EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC	10.05.02.00143
Eyector compacto	SMPI 25 NO RD M12-5	10.02.02.03363
Cable de conexión	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Placa de conexión de aire comprimido	GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30	10.02.02.00917
Placa de conexión de aire comprimido	GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25	10.02.02.00918
Placa de conexión de aire comprimido	GP 4 SMP 15..20/SCP 20	10.02.02.00919
Tuerca corredera	NUT-STEI 11.5x8 M4-IG	25.09.06.00153
Tuerca corredera	NUT-STEI 17x10.6 M6-IG	25.09.06.00048



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.46.00124

Typ		n
Placa hermetizante (FEL)	DI-PL 88.5x10 ZEL	10.01.46.00071
Casquillo	HUEL 5.4-3.4x4-FEL	10.01.46.00073
Cordón hermetizante	DI-SCHN 2.5 NBR-70	10.07.04.00166
Placa hermetizante	DI-PL 84.9x9.3 ZEL PU KE FEL	10.01.46.00043
Tornillo roscachapa (Para Aluminio)	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25	20.10.03.00008
Placa hermetizante (FEL)	DI-PL 591.5x128 3R18 LL-20x7 O10 PZ4	10.01.46.00125
Placa hermetizante (FEL)	DI-PL 156.5x128 P09	10.01.46.00107



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.46.00124