


Art.-Nr.: 10.01.46.00128



FEL SW60 748 5R18 O10 G12 PZ4


Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	2.400 kg
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 10 mm
Uzunluk L	748.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H	26.50 mm
Nominal çap dn	12.00 mm
Uzunluk L4	144.00 mm
Uzunluk L5	144.00 mm
Şekil	1x pasif bölge / 4x emme bölgesi
Düzenleme emme hücreleri	5 sıra, 18 mm

Alan tutucu sistemleri FEL, bağlanmaya hazır ürün olarak mevcuttur. Özelleştirilmiş tutucular istek üzerine temin edilebilir.

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri

Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, vakum/basınç sensörleri, yaylı bağlantılar, bilyeli mafsallar, flanş modülleri, harici vakum jeneratörleri, vakum filtreleri, valfler, manyetik valfler, vakum göstergeleri



Tasarım verileri FEL SW60 748 5R18 O10 G12 PZ4

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	773.70 mm
Uzunluk L2	112.00 mm
Uzunluk L	748.00 mm
Genişlik B	130.00 mm
Yükseklik H1	31.30 mm
Yükseklik H2	10.00 mm
Yükseklik H	26.50 mm
Nominal çap dn	12.00 mm
Uzunluk L3	156.50 mm
Uzunluk L4	144.00 mm



Art.-Nr.: 10.01.46.00128

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	0.6 mm
Ağırlık	2.400 kg
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı	389.0 l/min
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 10 mm
Emme hücresi sayısı	144
Şekil	1x pasif bölge / 4x emme bölgesi
Düzenleme emme hücreleri	5 sıra, 18 mm
300 mbar'da tutma kuvveti	345.00 N

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.46.00128**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.46.00128**

Typ	Ürün numarası
Flanş modülü	MOD-FLAN 130x90 FEL
Kompakt ejektör	SMPI 25 NO RD M12-5
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25
Basınçlı hava bağlantı plakası	GP 4 SMP 15..20/SCP 20
Sliding block	NUT-STEI 11.5x8 M4-IG
Kayar blok	NUT-STEI 17x10.6 M6-IG

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.46.00128**

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık plakası (FEL)	DI-PL 88.5x10 ZEL
Kol	HUEL 5.4-3.4x4-FEL
Sızdırmazlık contası	DI-SCHN 2.5 NBR-70
Sızdırmazlık plakası	DI-PL 84.9x9.3 ZEL PU KE FEL
Kendinden kesmeli mercek kafası vidası	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25
Sızdırmazlık plakası (FEL)	DI-PL 591.5x128 5R18 LL-12x5 O10 PZ4
Sızdırmazlık plakası (FEL)	DI-PL 156.5x128 P09

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.46.00128