

presa a vuoto ad area

# FEL SW60 550 5R18 O10 G12 PZ4



Art.-Nr.: 10.01.46.00134



## Dati tecnici


Attributo	Valore
Peso	1,800 kg
Lunghezza L	550,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H	26,50 mm
Diametro nominale dn	12,00 mm
Lunghezza L4	162,00 mm
Lunghezza L5	90,00 mm
Forma	1x zona passiva / 4x zona di aspirazione
Disposizione celle di aspirazione	5 file, 18 mm

FEL SW60 550 5R18 O10 G12 PZ4

I sistemi di presa ad area FEL sono disponibili come prodotto finito per connessione. Su richiesta sono disponibili pinze di presa personalizzate.

Pezzi di ricambio disponibili: spugna di tenuta

Accessori disponibili: tubi flessibile a vuoto, vacuostati/pressostati, aste a molla, giunti sferico, moduli flangia, generatori di vuoto esterni, filtri per il vuoto, valvole, elettrovalvole, manometri per il vuoto



## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	575,70 mm
Lunghezza L2	112,00 mm
Lunghezza L	550,00 mm
Larghezza B	130,00 mm
Altezza H1	31,30 mm
Altezza H2	10,00 mm
Altezza H	26,50 mm
Diametro nominale dn	12,00 mm
Lunghezza L3	174,50 mm
Lunghezza L4	162,00 mm

Dati di costruzione FEL SW60 550 5R18 O10 G12 PZ4



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.46.00134](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.46.00134)

1

presa a vuoto ad area

# FEL SW60 550 5R18 O10 G12 PZ4



Art.-Nr.: 10.01.46.00134



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro dell'ugello	0,6 mm
Peso	1,800 kg
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar	227,0 l/min
Numero di celle di aspirazione	84
Forma	1x zona passiva / 4x zona di aspirazione
Disposizione celle di aspirazione	5 file, 18 mm
Forza di presa a -300 mbar	200,00 N



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.46.00134](http://www.schmalz.com/10.01.46.00134)



## Ordinare gli accessori dati 10.01.46.00134

Typ		codice articolo
Modulo flangiata	MOD-FLAN 130x90 FEL	10.01.46.00136
Elettore compatto	SMPi 25 NO RD M12-5	10.02.02.03363
Cavo di connessione	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Piastra di raccordo aria compressa	GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30	10.02.02.00917
Piastra di raccordo aria compressa	GP 3 SMP 15..25/SCP 20..25	10.02.02.00918
Piastra di raccordo aria compressa	GP 4 SMP 15..20/SCP 20	10.02.02.00919
Linguetta	NUT-STEI 11.5x8 M4-IG	25.09.06.00153
Linguetta	NUT-STEI 17x10.6 M6-IG	25.09.06.00048



## Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.46.00134

Typ		codice articolo
Piastra di tenuta (FEL)	DI-PL 88.5x10 ZEL	10.01.46.00071
Bussola	HUEL 5.4-3.4x4-FEL	10.01.46.00073
Spago di tenuta	DI-SCHN 2.5 NBR-70	10.07.04.00166
Piastra di tenuta	DI-PL 84.9x9.3 ZEL PU KE FEL	10.01.46.00043
Vite a testa lenticolare	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25	20.10.03.00008
Piastra di tenuta (FEL)	DI-PL 375.5x128 5R18 LL-12x5 O10 PZ4	10.01.46.00133
Piastra di tenuta (FEL)	DI-PL 174.5x128 P09	10.01.46.00100



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.46.00134](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.46.00134)