


Art.-Nr.: 10.01.49.00024



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	305,4 g
Construction de l'utilisation	Système de préhension modulaire
Dmk	31,5 mm
Type	cr-4+7iA
Nombre de traverses longitudinales	2
por	FANUC
Standard	DIN EN ISO 9409-1

SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	85,00 mm
Largeur B	131,00 mm
Hauteur H	29,00 mm
Diamètre intérieur d	5,00 mm
Filetage G1	M5-M
Dmk	31,5 mm

Données de construction SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC



Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de traverses longitudinales	2
por	FANUC



Jeu de brides robots

SET PXT 31.5 9409-1 2LT FANUC



Art.-Nr.: 10.01.49.00024



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.49.00024



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.49.00024