Raccord de vent (mobile)

SAUG-ANB PXT D30-I SH

Art.-Nr.: 10.01.49.00036



SAUG-ANB PXT D30-I SH

Données techniques

Attribut	Valeur
Forme de l'éléments de fixation	Trou oblong
Construction de l'utilisation	Système de préhension modulaire
Longueur L	104,50 mm
Diamètre intérieur d	8,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Raccord de traverse	Profil D30-ITEM



Données de construction SAUG-ANB PXT D30-I SH

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur (max.)	100,00 mm
Longueur L2	115,00 mm
Longueur L	104,50 mm
Largeur B	30,00 mm
Hauteur H2	2,00 mm
Hauteur H	38,50 mm
Diamètre intérieur d	8,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Taille de la clé SW1	19,0 mm
Hauteur H3	23,50 mm

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.01.49.00036**

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Raccord de vent (mobile)

SAUG-ANB PXT D30-I SH

Art.-Nr.: 10.01.49.00036

Données de commande des accessoires 10.01.49.00036

Typ		num
Connexion coudée	SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH	10.08.02.00501
Connexion coudée	SVB-WIN 8-6 KU-ROH	10.08.02.00542
Connexion droite	SVB-GE 8-6/6-4	10.08.02.00543

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr