

Profilo di montaggio (lavorato)

MO-PROF 25x30x500 1TN AL


Art.-Nr.: 10.01.49.00088



MO-PROF 25x30x500 1TN AL

Dati tecnici

Attributo	Valore
Lunghezza L	500,00 mm
Larghezza B	25,00 mm
Altezza H	30,00 mm
Forma	con 1 barra scanalata a T



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	500,00 mm
Larghezza B	25,00 mm
Altezza H	30,00 mm

Dati di costruzione MO-PROF 25x30x500 1TN AL



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Forma	con 1 barra scanalata a T



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.49.00088

Art.-Nr.: 10.01.49.00088



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.49.00088



Ordinare gli accessori dati 10.01.49.00088

Typ		Artikelnummer
Deburrer della tubazione	ROHR-ENTGR VEE	10.01.36.00043
Deburrer della tubazione	ROHR-ENTGR PXT	10.01.49.00079
Utensili per profili di supporto	HP-HT 2M8 56 HT-A3	10.07.06.00733
Profilo del supporto per il sensore	HP-SE-U 1M6 12/18	10.07.06.00719
Profilo di supporto pistone a molla	HP-FST 2M6 35 M18x1.5	10.07.06.00722
Profilo di supporto pistone a molla	HP-FST 2M6 35 M20x1.5	10.07.06.00723
Profilo di supporto a ventosa	HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG	10.07.06.00712
Profilo di supporto a ventosa	HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG	10.07.06.00715
Profilo di supporto a ventosa	HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG	10.07.06.00716
Profilo di supporto a ventosa	HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG	10.07.06.00717

