


Art.-Nr.: 10.01.49.00089



MO-PROF 25x30x1000 1TN AL

Datos técnicos

Atributo	Valor
Longitud L	1.000,00 mm
Anchura B	25,00 mm
Altura H	30,00 mm
Formulario	con 1 ranura de fijación en T



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	1.000,00 mm
Anchura B	25,00 mm
Altura H	30,00 mm

Datos de diseño MO-PROF 25x30x1000 1TN AL



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Formulario	con 1 ranura de fijación en T



Perfil de montaje (mecanizado)

MO-PROF 25x30x1000 1TN AL



Art.-Nr.: 10.01.49.00089



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.49.00089



Pedir accesorios de datos 10.01.49.00089

Typ		Artikelnummer
Desbarbador para tubos	ROHR-ENTGR VEE	10.01.36.00043
Desbarbador para tubos	ROHR-ENTGR PXT	10.01.49.00079
Herramientas de perfil de soporte	HP-HT 2M8 56 HT-A3	10.07.06.00733
Perfil de soporte para el sensor	HP-SE-U 1M6 12/18	10.07.06.00719
Perfil de soporte émbolo de resorte	HP-FST 2M6 35 M18x1.5	10.07.06.00722
Perfil de soporte émbolo de resorte	HP-FST 2M6 35 M20x1.5	10.07.06.00723
Vaso de succ con perfil de soporte	HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG	10.07.06.00712
Vaso de succ con perfil de soporte	HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG	10.07.06.00715
Vaso de succ con perfil de soporte	HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG	10.07.06.00716
Vaso de succ con perfil de soporte	HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG	10.07.06.00717



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.49.00089