安装截面(机加工)

MO-PROF 25x30x1000 1TN AL


Art.-Nr.: 10.01.49.00089



MO-PROF 25x30x1000 1TN AL

技术的数据

属性	价值
长度 L	1,000.00 mm
宽度 B	25.00 mm
高度 H	30.00 mm
形式	带 1 个 T 形插槽



设计参数 MO-PROF 25x30x1000 1TN AL

设计参数

属性	价值
长度 L	1,000.00 mm
宽度 B	25.00 mm
高度 H	30.00 mm

技术的数据

属性	价值
重量	0.750 kg
材料	铝
形式	带 1 个 T 形插槽

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

安装截面(机加工)

MO-PROF 25x30x1000 1TN AL

Art.-Nr.: 10.01.49.00089

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.49.00089**

订单数据 附件 **10.01.49.00089**

Typ		针数
管修整器	ROHR-ENTGR VEE	10.01.36.00043
管修整器	ROHR-ENTGR PXT	10.01.49.00079
Holder profile tooling	HP-HT 2M8 56 HT-A3	10.07.06.00733
Holder profile for sensor	HP-SE-U 1M6 12/18	10.07.06.00719
Holder profile spring plunger	HP-FST 2M6 35 M18x1.5	10.07.06.00722
Holder profile spring plunger	HP-FST 2M6 35 M20x1.5	10.07.06.00723
Holder profile suction Cup	HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG	10.07.06.00712
Holder profile suction Cup	HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG	10.07.06.00715
Holder profile suction Cup	HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG	10.07.06.00716
Holder profile suction Cup	HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG	10.07.06.00717
滑块	NUT-STEI 23x13.3 M6-IG	25.09.06.00114

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn