


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	0.7 mm
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 20 mm
Uzunluk L	1234.00 mm
Genişlik B	60.00 mm
Düzenleme emme hücreleri	1 sıra, 18 mm

FMP-60-SW70 1234 1R18 O20 G32

FXP-60 ve FMP-60 alan tutucu sistemleri bağlanmaya hazır ürün olarak mevcuttur.

- Mevcut yedek parçalar: Sızdırmazlık süngeri, ejektör nozulları, tapalar, susturucular, geçmeli vidalı rakorlar
- Mevcut aksesuarlar: Harici vakum jeneratörleri, flanş modülleri, vakum hortumu, vakum göstergeleri, vakum/basınç sensörleri, yaylı bağlantılar, bilyeli mafsallar, vakum filtreleri, valfler

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L2	1224.00 mm
Uzunluk L	1234.00 mm
Genişlik B2	54.00 mm
Genişlik B	60.00 mm
Yükseklik H1	102.00 mm
Yükseklik H2	20.00 mm
Yükseklik H	50.00 mm
Dış çap D	32.00 mm
Uzunluk L3	49.50 mm
Uzunluk L4	173.00 mm

Tasarım verileri FMP-60-SW70 1234 1R18 O20 G32



Art.-Nr.: 10.01.53.00027

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	2.500 kg
Malzeme türü	Sünger O, Yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı	67
Ürün ailesi	FXP-FMP-60
Düzenleme	1R18
Sızdırmazlık elemanı	Sızdırmazlık Süngeri
250 mbar'da emme kuvveti	433.00 N

Gerekli vakum gücü: Belirtilen hacim akışı -250 mbar'da nozülde mevcut olmalıdır. Tutma kuvveti: Tutma kuvveti spesifikasyonları -0,25 bar vakumda teorik değerlerdir. Gerçek değerler sapma gösterebilir. Güvenlik faktörleri olmadan verilmiştir.

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.53.00027

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.53.00027**

Typ		Ürün numarası
Flexolink	FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178
Flexolink	FLK G1/4-AG G1/4-AG	10.01.03.00152
Vakum manometresi	VAM 40 V DR BAR	10.01.44.00249
Solenoid valf	EMVP 32 24V-DC 3/2 NO	10.05.02.00068
Yaylı piston	FSTE-HD G1/4-AG 50 VG	10.01.02.00876
Vakum dağıtıcı	VTR-SL 3x RST60 2xD32	10.01.43.00013
Vakum hortumu (metre)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
Vakum hortumu (metre)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR	10.07.09.00036
Hortum kelepçesi	SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004
Flanş plakası	FLAN-PL 50x54x10 AL-PUL FXP-FMP-60	10.01.53.00029
Montaj seti	SET FXP/FMP-60	10.01.53.00025
Flanş modülü	MOD-FLAN 152x109 FXP/FMP-60	10.01.53.00072

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.53.00027**

Typ		Ürün numarası
Sızdırmazlık plakası (FXP/FMP-60)	DI-PL 1224x54 1R18 LL-26x8 O20	10.01.53.00032

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.53.00027